


Vakuumsauger VASB-40-1/4-NBR

Teilenummer: 35413

FESTO

mit Dichtring OL.



Datenblatt

Merkmal	Wert
Nennweite	4 mm
Sauger-Durchmesser	40 mm
Wirksamer Saugdurchmesser	32 mm
Anschlusslage	oben
Saugerform	rund Faltenbalg 1,5-fach
Betriebsmedium	atmosphärische Luft in Anlehnung an ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Umgebungstemperatur	-20 ... 80 °C
Abreißkraft bei 70 % Vakuum	56 N
Haltekraft bei Nennbetriebsdruck	56 N
Befestigungsgewinde	G1/4
Saugerbefestigung	G 1/4
Vakuumananschluss	G1/4
Farbe	schwarz
Shore-Härte	60 +/- 5
Werkstoff Einschraubzapfen	Zink-Druckguss
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Werkstoff Sauger	NBR