

# FAX-2940

## Kompaktes Laserfax für den Arbeitsplatz



### Fax

Fax Modem	33.600 bps (Super G3)
Automatische Wahlwiederholung	Ein besetzter Anschluss wird automatisch neu angewählt
Telefon-Index	Eine alphabetisch sortierte Liste der als Zielwahl, Kurzwahl oder Rundsendegruppe gespeicherten Rufnummern und Namen
Lautsprecher- / Klingellautstärke	3 Stufen und aus
Fax/Tel-Schaltung	Das Gerät erkennt automatisch, ob es sich um einen Fax- oder Telefonanruf handelt
Kontrast	Auto / hell / dunkel
Enhanced Remote Activate	Wenn ein Faxanruf auf einem Telefon angenommen wurde, kann dieser an das Fax weitergeleitet werden
Zeitversetztes Senden	Bis zu 50 Sendeaufträge
Faxabruf	Geschützter Faxabruf
Datenerhalt	Bis zu 60 Stunden
Sendevorbereitung	Reduziert die Übertragungszeit, indem das Dokument vor dem Senden eingelesen und gespeichert wird. ca. 2,5 Sekunden/Seite (A4)
Sendespeicher	Bis zu 500 Seiten (ITU-T Test Chart, Standard Auflösung, JBIG)
Empfangsspeicher	Bis zu 500 Seiten (ITU-T Test Chart, Standard Auflösung, JBIG)
Dual Access	Ermöglicht das gleichzeitige Ausführen zweier Funktionen
Rundsenden	Zum Versenden eines Faxes an bis zu 272 verschiedene Empfänger (50 manuell eingegebene Nummern)
Stapelübertragung	Speichert Dokumente, die zur selben Zeit an denselben Empfänger gesendet werden sollen, und sendet sie zusammen in einem Übertragungsvorgang
Automatische Verkleinerung	Wenn eine Seite mit einer Länge von mehr als 297mm empfangen wird, verkleinert das Gerät das Dokument automatisch so, dass es auf eine A4-Seite passt.
ECM-Fehlerkorrektur	Wenn das Fax Übertragungsfehler während einer Faxübertragung erkennt, sendet es die fehlerhaften Seiten noch einmal (dazu muss das Empfängergerät ebenfalls über diese Funktion verfügen)
Fax-Weiterleitung	Sendet ein im Speicher empfangenes Fax automatisch an eine zuvor programmierte Faxnummer
Fernzugriff	Ja
Fernabfrage	Ermöglicht den Empfang von Faxnachrichten über ein anderes Tonwahl-Gerät
Graustufen	256

### Kopierer

Auflösung	300 x 600 dpi
Mehrfachkopien	Kopiert Ihr Dokument bis zu 99-mal, auch sortiert
Zoom	Vergrößert oder verkleinert Dokumente auf 25% bis 400% in 1%-Schritten
N auf 1 Kopien	Ja
Graustufen	256
Display	zweizeiliges, hintergrundbeleuchtetes LCD-Display

### Laserdrucker - über kostenlosen Treiber-Download (<http://solutions.brother.com>)

Druckgeschwindigkeit	20 Seiten/Minute
Auflösung	Bis zu 2.400 x 600 dpi
Zeit bis zum 1. Ausdruck	Weniger als 10 Sekunden (aus Bereitschaft)
Aufwärmzeit	Weniger als 7 Sekunden (aus Schlafmodus)
Druckertreiber	Windows XP Home Edition, XP Professional Edition, XP Professional x64 Edition, Vista, Windows 7; Mac OS X 10.5.8, 10.6.x, 10.7.x und Linux für CUPS(x86, x64 Umgebung) und LPD/LPRng (x86, x64 Umgebung)
Schnittstelle	USB 2.0 Hi-Speed

### Scanner - über kostenlosen Treiber-Download (<http://solutions.brother.com>)

Auflösung (optisch)	Bis zu 600 x 600 dpi
Auflösung (interpoliert)	Bis zu 19.200 x 19.200 dpi
Graustufen	256
Scanner-Kompatibilität	TWAIN, WIA (Windows) ICA (Macintosh) SANE (Linux)

### Adressbuch

Kurzwahl 200 Speicherplätze  
 Zielwahl 22 Speicherplätze (11 x 2)  
 Rundsendegruppen Bis zu 8 Gruppen

### Papiermanagement

**Papierzufuhr<sup>2</sup>**  
 Standardkassette: 250 Blatt  
 Einzelblatteinzug: 1 Blatt  
 ADF: 30 Blatt

### **Papierablage<sup>2</sup>**

Face Down: 100 Blatt  
 Face Up (Gerader Papierweg): 1 Blatt

### Druckmedien

#### **Medienarten und -grammaturen**

Standardkassette: Normalpapier, Dünnes Papier, Recyclingpapier (60 - 105 g/m<sup>2</sup>)  
 Einzelblatteinzug: Normalpapier, Dünnes Papier, Dickes Papier, Recyclingpapier, Briefpapier, Umschläge und Etiketten (60 - 163g/m<sup>2</sup>)  
 ADF: Normalpapier, Recyclingpapier (64 - 90 g/m<sup>2</sup>)

#### **Medienformate**

Standardkassette: A4, Letter, B5(ISO/JIS), A5, A5(Lange Kante), B6(ISO), A6, Executive  
 Einzelblatteinzug: Breite: 76,2 mm bis 216 mm x Länge: 116 mm bis 406,4 mm  
 ADF: Breite: 147,3 mm bis 215,9 mm x Länge: 147,3 mm bis 355,6 mm

### Verbrauchsmaterial

Toner im Lieferumfang ca. 1.000 Seiten<sup>1</sup>  
 Toner (TN-2210) ca. 1.200 Seiten<sup>1</sup>  
 Jumbo-Toner (TN-2220) ca. 2.600 Seiten<sup>1</sup>  
 Trommel (DR-2200) ca. 12.000 Seiten (eine Seite pro Druckauftrag)

Wie oft die Verbrauchsmaterialien ersetzt werden müssen, ist von der Komplexität der Ausdrücke, der durchschnittlichen Deckung, der Papiergröße, der Anzahl der Seiten pro Druckauftrag und von der Art der Druckmedien abhängig.

### Maße und Gewichte

	Mit Karton	Ohne Karton (mit Verbrauchsmaterial)
Maße (BxHxT)	476 x 436 x 458 mm	368 x 311 x 360 mm
Gewicht	12,7 kg	8,8 kg

### Leistungsaufnahme / Lautstärke

	Leistungsaufnahme (bei 25°C gemessen)	Schalldruckpegel	Schalleistungspegel
Kopieren	Durchschnittlich 360 W	53 dB	6,18 B
Bereitschaftsmodus	Durchschnittlich 55 W	30 dB	4,25 B
Tiefschlafmodus	Durchschnittlich 1,5 W	Nicht hörbar	Nicht hörbar

### Ökologie

TEC Wert 1 kWh / Woche  
 Energy Star Ja  
 Blauer Engel Ja

### Lieferumfang

Tonerkassette für ca. 1.000 Seiten<sup>1</sup>  
 Trommeleinheit für ca. 12.000 Seiten  
 Netzkabel  
 TAE-N Kabel  
 Benutzerhandbuch

<sup>1</sup> Reichweite gemäß ISO/IEC 19752

<sup>2</sup> mit 80 gr./m<sup>2</sup> Papier

