

## Productinformatie

# 02 01 200

## Kracht-Kombitang

DIN ISO 5746



- 35% krachtbesparing tegenover conventionele kombitangen
- Met lemmeten (hardheid ca. 63 HRC) voor zware toepassingen
- Gemakkelijker werken door geoptimaliseerde overbrenging
- Eenvoudiger snijden, krachtig grijpen, buigen en trekken
- Lange snijkanten voor dikke kabels
- Met grijpzones voor plat en rond materiaal, voor veelzijdig gebruik
- Snijkanten extra inductief gehard, hardheid van de snijkanten ca. 63 HRC
- Speciaal gereedschapsstaal in bijzondere kwaliteit, gesmeed, stapsgewijs oliegehard

### Algemeen

Artikel-nr.	02 01 200
EAN	4003773039679
Tang	zwart geatramenteerd
Kop	gepolijst
Benen	met kunststof bekleed
gewicht	298 g
Afmetingen	200 x 51 x 15 mm
Norm	DIN ISO 5746
REACH conformiteit	bevat geen SVHC
RoHS conformiteit	niet van toepassing

### Technische specificaties

Snijcapaciteiten harde draad (diameter)	Ø 2,8 mm
Snijcapaciteiten pianodraad (diameter)	Ø 2,2 mm
Snijdwaarde Cu-kabel, meerdradig	Ø 13,0 mm
Snijdwaarde Cu-kabel, meerdradig	25,0 mm <sup>2</sup>

Onder voorbehoud van technische wijzigingen en vergissingen



