

## Información sobre productos

# 09 12 240

## Alicate universal de fuerza "Lineman"

Modelo americano

DIN ISO 5746 ASME B107.20



- Gran multiplicación para un corte fácil
- Un 50 % menos de esfuerzo, comparado con los alicates universales convencionales, gracias al efecto palanca optimizado
- Con dispositivo auxiliar para pasar cable por la ranura de la articulación
- Con punto universal de crimpado a mandril debajo de la articulación
- Tipo macizo para esfuerzos máximos, de empleo universal
- Forma de mango ergonómicamente optimizada para tener un óptimo contacto con la mano y trabajar sin cansarse
- Zona de agarre especialmente eficaz con dentado en cruz en la boca de los alicates – para agarrar y tirar fuertemente
- Zona de agarre adicional por debajo de la articulación, para apalancar y presionar con fuerza
- Para cortar alambre blando y duro
- Filos de corte templados adicionalmente por inducción. Dureza aprox. de los filos de corte 62 HRC
- Acero eléctrico al vanadio, forjado, templado al aceite en varias etapas

### Información general

Núm. de artículo	09 12 240
EAN	4003773071969
Alicate	negro atramentado
Cabeza	pulida
Mangos	con fundas multicomponentes
Peso	455 g
Dimensiones	240 x 55 x 22 mm
Norma	DIN ISO 5746 ASME B107.20
conforme a REACH	no contiene SVHC
conforme a RoHS	no se aplica

### Características técnicas

Capacidad de corte alambre semiduro (diámetro)	Ø 4,6 mm
Capacidad de corte alambre duro (diámetro)	Ø 3,0 mm

Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas. Salvo error u omisión.

