


Termékinformációk

28 81 280

Szerelőfogó

Keresztprofilokkal

DIN ISO 5745



- Nehezen hozzáférhető helyeken végzendő megfogási, beszabályozási és szerelési munkákhoz a karcsú, nagyon hosszú kivitelnek köszönhetően
- A karcsú, laposított kerek megfogócsúcsokkal a mélyen lévő munkadarabok optimálisan elérhetők
- Kis rézcsövek, csavarok és kábelek, valamint más kerek alkatrészek kíméletes és mégis biztos megfogása, tartása és vezetése sima felületű mart hornyokkal
- Fogazott szorítópofák kör keresztmetszetű alkatrészek megfogásához
- A gépjárműiparban (pl. a motortérben), szerelési területeken és a gépgyártásban különösen jól használható
- Karcsú és mégis robusztus szerszám
- Speciális szerszámacélból kovácsolt, olajban edzett

Általános

Cikkszám	28 81 280
EAN	4003773079422
Fogó	feketére foszfátzott
Fej	polírozva
Fogantyúk	műanyaggal bevonva
Súly	235 g
Méret	280 x 55 x 14 mm
Szabvány	DIN ISO 5745

Műszaki jellemzők

Pofa vastagsága (illesztés) (T1)	9,0 mm
Csúcs szélessége (W4)	2,5 mm
Tip Thickness (T2)	2,5 mm
Pofa hossza (L3)	70,0 mm
Fejszélesség (W3)	20,0 mm
Fogófelület hossza (L4)	20 mm

A műszaki változtatások és tévedések jogát fenntartjuk

