

## Broszura informacyjna

# 98 03 04

### Wkrętaki nasadowe

Z rękkością wkrętakową

IEC 60900 DIN EN 60900

- Ergonomiczna dwukomponentowa rękkość o zoptymalizowanym kształcie zapewnia wygodne i efektywne przenoszenie siły bez uczucia zmęczenia
- Kształt rękkości zapobiega staczaniu się narzędzia
- Stal chromowo-wanadowo-molibdenowa



⚡ 1000 V Ⓞ

Ogólna	
Nr art.	98 03 04
EAN	4003773071679
Szczypce rękkości	czernione
Waga	70 g
Wymiary	230 x 30 x 30 mm
Norma	DIN EN 60900 IEC 60900
REACH	nie zawiera SVHC
RoHS	nie dotyczy

Atrybuty techniczne	
Rozmiar S	4,0 mm
Maks. długość rękkości	107 mm
Średnica główki d	9 mm
Długość ostrza	125 mm
izolowane wg VDE	ja

*Dopuszcza się zmiany i błędy w podanych parametrach technicznych*