

Artikelnummer:
28864

EAN-Nummer:
4000870288641

Name
LED Vintage ST64 E27 320lm smk dim 1800K 7,5W 230V

Hersteller
Paulmann

Leuchtmitteldaten

Zündzeit <	0 s
Leistungsfaktor	0,7
Nennlichtstrom	320 lm
Lichtstromwinkel	360 °
Bestückung	7,5 W
Lichtstromerhalt am Ende der Nennlebensdauer	75 %
Energieverbrauch	8 kWh_1000h
Socket/Fassung	E27
Spektrale Strahlungsverteilungskurve	SS_LED_1800K
Farbwiedergabeindex	> 80 Ra



LED



Technische Daten

Anzahl Brennstellen	01
Farbtemperatur Bereich	1.800 K
Lebensdauer	15.000 h
Spannung	230 V
Gewicht netto	47 g
Bestückung	7,5 W
Gewicht brutto	72 g
Energieverbrauch	8 kWh_1000h
Farbe	Rauchglas
Bauform	Speziallampen

Kaufmännische Daten II

Verpackungseinheit SAP	1
Verpackungsmaße BxHxL	8 x 20,1 x 7,8 cm
Zolltarifnummer	85395200000
Ursprungsland	CN

Kaufmännische Daten

VPE pro Masterkarton	1
Neu	✓

Abmessungen

Höhe	140 mm
Abmessung (Höhe x Breite x Tiefe)	140 x x mm
Durchmesser	64 mm



Paulmann
28864

Dieser Artikel ist nicht im Anwendungsbereich der EU-Verordnung 2019/2015.

This article is outside the scope of the EU Regulation 2019/2015.