

Krause verrijdbare treden- platformladder STABILO® Professional

trap eenzijdig, 7 trede(n) met traanplaatprofiel (incl. bordes), standhoogte 1,65 m, bordes breedte x diepte 500 x 450 mm, balklengte 2,85 m, leuning beide zijden, van aluminium

Artikelnummer: 139755



Krause Ladder met treden STABILO® Professional plaatsbesparend op te slaan

verrijdbare treden-platformladder

- trap eenzijdig
- 7 trede(n) met traanplaatprofiel (incl. bordes)
- standhoogte 1,65 m, bordes breedte x diepte 500 x 450 mm
- Voor een werkhoogte tot ca. 3,65 m
- diepte trede 80 mm
- balklengte 2,85 m
- veilig in gebruik door leuning, dwarstraverse, veiligheidsbeugel met ketting en spreidbeveiliging
- leuning beide zijden
- dwarstraverse 0,88 m breed
- antislip voetdoppen en 2 wielen aan het balkeinde
- snel en plaatsbesparend inklapbaar
- van aluminium

- Opgesteld hoogte 2650 mm
- gewicht 21,5 kg
- 10 jaar garantie

Technische details

stijgtechniek	staande trap	klapfunctie	snel en plaatsbesparend inklapbaar
laddertype	verrijdbare treden- platformladder	breedte dwarstraverse	0,88 m
materiaal	aluminium	verrijdbaar	ja
gebruik	eezijdig	leuning	beide zijden
lengte paal	2,85 m	veiligheidsuitrusting ladder	leuning, dwarstraverse, veiligheidsbeugel met ketting en spreidbeveiliging
standhoogte	1,65 m	veiligheidsbeugel	ja
breedte sokkel	500 mm	spreidbeveiliging	ja
diepte sokkel	450 mm	ladder uitvoering	tweedelig
werkhoogte	3,65 m	opbergbak	nee
treden aantal	7	ladder voor op de trap	nee
type trede/sport	trede(n) met traanplaatprofiel	onderbouw	antislip voetdoppen en 2 wielen
diepte trede	80 mm	garantie	10 jaar
hoogte	2650 mm	gewicht	21,5 kg
in-/uitklapbaar	ja		