

## Rollcart kratwagen

draagvermogen 600 kg, laadvlak  
lengte x breedte 1165 x 765 mm,  
hoogte x lengte x breedte 1065 x  
1350 x 820 mm, opbouwconstructies:  
4 wanden (massief), 1 lengtewand  
in-/uitklapbaar, deksel 2-voudig in-  
/uitklapbaar en met ogen voor  
hangslot, onderstel met slag- en  
krasvaste poedercoating in RAL5010  
gentiaanblauw, met TPE-banden



**Artikelnummer: 158224**

## Rollcart Kratwagen

### Draagvermogen 600 kg

kratwagen

- draagvermogen 600 kg
- laadvlak lengte x breedte 1165 x 765 mm
- hoogte x lengte x breedte 1065 x 1350 x 820 mm
- opbouwconstructies: 4 wanden (massief), 1 lengtewand in-/uitklapbaar
- deksel 2-voudig in-/uitklapbaar en met ogen voor hangslot
- onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw
- staal/houtconstructie
- 2 zwenk- en 2 bokwielen, zwenkwielen met rem
- wiel Ø 200 mm
- met TPE-banden
- wielnaaf met groefkogellager
- rem conform EN 1757-3

## Technische details

transporttoestel	transportwagen	deksel functie	2-voudig in-/uitklapbaar
type wagen	kratwagen	deksel uitrusting	ogen voor hangslot
materiaal	staal/hout	materiaal platform	hout
draagvermogen	600 kg	banden	TPE
lengte laadvlak	1165 mm	wiel-ø	200 mm
breedte laadvlak	765 mm	wiellager	groefkogellager
hoogte	1065 mm	wielen aantal/soort	2 zwenk- en 2 bokwielen
lengte	1350 mm	wieluitrusting	zwenkwielen met rem
breedte	820 mm	wielstand	rechthoekig
euronorm	nee	oppervlak	m. poedercoating
constructies	4 wanden (massief)	kleur	gentiaanblauw // RAL5010
constructies functie	1 lengtewand in-/uitklapbaar	norm	EN 1757-3 (rem)
schuifbeugel	1 stuks	gewicht	93 kg
plafond	ja		

## Gerelateerde Producten

158408	.	4 zwenkwielen (i.p.v. 2 zwenk-/2 bokwielen), voor transportwagen, draagvermogen 600 - 1200 kg, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar
--------	---	---