

Lacont conteneur adapté au stockage de produits dangereux

pour 6 x GRV/IBC maximum,
entreposage vertical, hauteur x
largeur x profondeur 3660 x 3500 x
1450 mm, verrouillable avec porte à
battants, 1 niveaux avec caillebotis
de sol, en acier galvanisé avec
laquage coloris RAL 5015 bleu ciel

Numéro d'article: 200381



Lacont Conteneur adapté au stockage de produits dangereux

pour GRV/IBC

conteneur adapté au stockage de produits dangereux

- pour 6 x GRV/IBC maximum, entreposage vertical
- pour stockage en plein air
- Convient pour substances dangereuses pour l'eau et inflammables
- construction du conteneur agréée par les autorités
- avec ventilation naturelle
- hauteur x largeur x profondeur 3660 x 3500 x 1450 mm
- équipé de protection anti-glissement, tôles de guidage de liquides devant la paroi arrière, œillets de grue pour le transport à vide
- verrouillable avec porte à battants
- 1 niveaux avec caillebotis de sol





- cadre soudé
- en acier galvanisé avec laquage coloris RAL 5015 bleu ciel
- Embases galvanisées à chaud préparées pour le chevillage au sol
- Produit livré livré monté

Détails techniques

type de meuble	rayonnage	nombre de tablettes/niveaux	1 pièce
type de stockage de produits dan	rayonnage	type de soubassement	caillebotis de sol
type de rayonnage	conteneur adapté au stockage de produits dangereux	nombre de tablettes de rétention	1 pièce
champ de rayonnage	rayonnage départ	volume de rétention de la tablet	1000 l
lieu de stockage	en plein air	type de porte	porte à battants
type de fixation	chevillage au sol à l'aide des embases	matériau	acier
considération comme matière dang	substances dangereuses pour l'eau et inflammables	matériau de finition	soudé
construction (autorisation)	construction du conteneur agréée par les autorités	surface	galvanisé // laqué
hauteur	3660 mm	couleur	bleu// RAL 5015
largeur	3500 mm	surface de montant	galvanisé // laqué
profondeur	1450 mm	surface de traverses	galvanisé // laqué
équipement rayonnage	protection anti-glissement, tôles de guidage de liquides, œillets de grue	couleur du montant	bleu// RAL 5015
capacité	6 x GRV/IBC	couleur traverse	bleu// RAL 5015
capacité IBC/KTC (max.)	6 pièce	exécution couleur	bleu// RAL 5015
entreposage	vertical	livraison	livré monté
ventilation et purge armoire	naturel	Déchargement par grue/gerbeur ob	oui
utilisation	unilatéral	conseil d'utilisation ordonnance	En cas de stockage actif de produits inflammables, une ventilation technique forcée est obligatoire
niveaux de stockage	2 pièce	Poids	1600 kg

Cela s'adapte aussi ...

148638		paLETTE PERDUE, hauteur x longueur x largeur 150 x 1200 x 800 mm, en PE régénéré en anthracite
510903		TRANSPALETTE, force 2500 kg, fourche longueur x largeur 1150 x 160 mm, roulettes pivotantes avec bandage nylon, largeur x Ø 50 x 200 mm, galets de fourche tandem avec bandage nylon, largeur x Ø 77 x 82 mm