

## Cemo stapelframe

voor 2 x 60 liter vat, aftapstelling  
hoogte x breedte x diepte 1620 x  
990 x 1250 mm, 2 niveaus met  
roosterbodem en vatensteunen,  
aftapstelling van staal met  
corrosiebeschermende zinklaag,  
met GVK-opvangbak

Artikelnummer: 201401



## Cemo stapelframe

### met opvangbak

stapelframe

- voor opslag onderdak
- Geschikt voor aquatoxische, brandbare en bijtende stoffen
- model van de opvangbak ambtelijk toegelaten
- voor 2 x 60 liter vat
- aftapstelling hoogte x breedte x diepte 1620 x 990 x 1250 mm
- 2 niveaus met roosterbodem en vatensteunen
- aftapstelling van staal met corrosiebeschermende zinklaag
- met GVK-opvangbak
- opvangvolume 220 l







## Technische details

opslagtype gevaarlijke stoffen	stelling	diepte	1250 mm
stellingtype	stapelframe	opvangvolume	220 l
type opvangbak	GVK-opvangbak	legborden / schappen aantal	2 stuks
opslagplaats	onderdak	legbord-/niveautype	roosterbodem en vatensteunen
geschikt voor gevaarlijke stoffe	aquatoxische, brandbare en bijtende stoffen	materiaal standaard	staal
capaciteit	2 x 60 liter vat	oppervlak standaard	verzinkt
bouwwijze (toelating)	model van de opvangbak ambtelijk toegelaten	vatensteun	ja
hoogte	1620 mm	onderrijdbaar	nee
breedte	990 mm	gewicht	82 kg

## Gerelateerde Producten

201388		kannendragers voor aftapstelling
201426		kogelaftapkraan, schroefdraad 1/2"
201428		kogelaftapkraan, schroefdraad 3/4"
205629		draagrollen voor aftapstelling

## Dit past ook bij ...

147751		platte PE-bodemopvangbak, voor 4 x 200 liter vat, opvangvolume 300 l, hoogte x breedte x diepte 150 x 1660 x 1260 mm, met PE-pallet
200237		oogspoelstation, set bestaande uit: 1 x 500 ml keukenzoutoplossing en 1 x 200 ml pH-neutrale oplossing, spiegel
504444		noodgevallentas met microvezel-absorptieproducten, set 17-delig, opnamecapaciteit 35 l per set, hoes hoogte x breedte x diepte 500 x 500 x 220 mm
525760		gevaarsymbool, sticker, van folie, hoogte x breedte 50 x 50 mm