

## Bauer opvangbak

voor 6 x 60 liter vat, opvangvolume  
74 l, hoogte x breedte x diepte 205 x  
1300 x 800 mm, met rooster van staal  
met corrosiebeschermende  
zinklaag, van staal gelakt

Artikelnummer: 205566



## Bauer Opvangbak

opvangbak


- voor opslag onderdak
- Geschikt voor aquatoxische en brandbare stoffen
- model van de opvangbak ambtelijk toegelaten
- voor 6 x 60 liter vat
- opvangvolume 74 l
- hoogte x breedte x diepte 205 x 1300 x 800 mm
- met rooster van staal met corrosiebeschermende zinklaag
- van staal gelakt
- steunvoet, onderrijdhoogte 100 mm voor transport met vorkheftruck



## Technische details

|                                  |   |                      |                     |
|----------------------------------|---|----------------------|---------------------|
| opslagtype gevaarlijke stoffen   | opvangbak                                   | kleur                | vuurrood // RAL3000 |
| type opvangbak                   | opvangbak                                   | opvangbak uitrusting | rooster             |
| opslagplaats                     | onderdak                                    | materiaal rooster    | staal               |
| capaciteit                       | 6 x 60 liter vat                            | oppervlak rooster    | verzinkt            |
| opvangvolume                     | 74 l  | onderbouw            | steunvoet           |
| geschikt voor gevaarlijke stoffe | aquatoxische en brandbare stoffen           | onderrijdbaar        | ja                  |
| bouwwijze (toelating)            | model van de opvangbak ambtelijk toegelaten | onderrijdhoogte      | 100 mm              |
| hoogte                           | 205 mm                                      | stapelbaar           | nee                 |
| breedte                          | 1300 mm                                     | verrijdbaar          | nee                 |
| diepte                           | 800 mm                                      | kleur uitvoering     | vuurrood // RAL3000 |
| materiaal                        | staal                                       | gewicht              | 58 kg               |
| oppervlak                        | gelakt                                      |                      |                     |

## Gerelateerde Producten

|        |   |   |
|--------|---|---|
| 205578 |  | wielenset, voor opvangbak, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar |
|--------|---|---|

## Dit past ook bij ...

|        |   |  |
|--------|---|--|
| 200237 |  | oogspoelstation, set bestaande uit: 1 x 500 ml keukenzoutoplossing en 1 x 200 ml pH-neutrale oplossing, spiegel  |
| 208879 |  | Dekselvat, hoogte x Ø 610 x 400 mm, inhoud 60 l, voor vaste gevaarlijke stoffen, van polyethyleen, vat / deksel blauw / zwart  |
| 235631 |  | lekdetectiesysteem, voor opvangbakken, hoogte x diameter 40 x 110 mm   |
| 235787 |  | bindmiddel, granulaat, op basis van PU-schuim, antislip en waterafstotend, korrelgrootte 0,13 - 4 mm, opnamecapaciteit 24 l per verpakkingseenheid   |
| 235788 |  | bindmiddel, granulaat, korrelgrootte 1 - 3 mm, opnamecapaciteit 16 l per verpakkingseenheid  |
| 503884 |  | microvezel-absorptieproduct, levering als doek, lengte x breedte 400 x 500 mm, opnamecapaciteit 124 l per verpakkingseenheid, van polypropyleen  |
| 504444 |  | noodgevallentas met microvezel-absorptieproducten, set 17-delig, opnamecapaciteit 35 l per set, hoes hoogte x breedte x diepte 500 x 500 x 220 mm  |
| 510925 |  | pallethefwagen, draagvermogen 2500 kg, vork lengte x breedte 1150 x 160 mm, zwenkwielen met massief rubber-banden, breedte x Ø 50 x 200 mm, vorkrollen tandem met nylon-banden, breedte x Ø 77 x 82 mm |

|        |   |  |
|--------|---|--|
| 525732 |  | gevaarsymbool, sticker, van folie, hoogte x breedte 20 x 20 mm |
| 525760 |  | gevaarsymbool, sticker, van folie, hoogte x breedte 50 x 50 mm |