

## Rocholz

### Dubbele snijstandaard 2000

snijbreedte 2000 mm, Voor een roldiameter van 800 mm, hoogte x diepte 1665 x 850 mm, onderbouw voeten

Artikelnummer: 208326



ROCHOLZ  
SNIJSTANDAARD MET SYSTEEM



## Rocholz Snijstelsysteem 2000

### Dubbele standaard

Rocholz Dubbele snijstandaard 2000




- snijbreedte 2000 mm
- Voor een roldiameter van 800 mm
- snijmachine: 2 mescassettes met 1 rond en recht mes, snijdt in beide richtingen
- hoogte x diepte 1665 x 850 mm
- draagvermogen 130 kg
- onderbouw voeten
- Om op de tafel te zetten
- van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7011/RAL9005/RAL2002

## Technische details








type verpakking	Snijstandaard	diepte	850 mm
soort verpakking	handmatig	verrijdbaar	nee

geschikt voor (product/materiaal)	papier, karton, zachte folie	onderbouw	voeten
snijdbreedte	2000 mm	materiaal	staal
roldiameter	800 mm	oppervlak	m. poedercoating
draagvermogen	130 kg	kleur	RAL7011/RAL9005/RAL2002
snijmachine	2 mescassettes met 1 rond en recht mes, snijdt in beide richtingen	opstelling	Tafel
hoogte	1665 mm	gewicht	69 kg

## Gerelateerde Producten

208368		meterteller voor paktafel, snijbreedte 2000 mm
208369		mes voor snijmachine, Geschikt voor voor papier en karton
208370		mes voor snijmachine, Geschikt voor voor folies

## Dit past ook bij ...

194847		werkplek-vloerbedekking, metergoed, hoogte x breedte 9 x 900 mm, max. lengte 18300 mm, van PVC met oppervlak met lengteribbels in grijs
217101		breekmessen, snijdiepte 11,6 mm, met bevestigingssoog
221144		beschermhandschoenen, van polyamide in wit met polyurethaan-coating, ademend en naadloos, afmeting 7
508821		stasteun, zitting van PU-schuim in zwart, zitting hoogte 600 - 850 mm, frame van staal met slag- en krasvaste poedercoating in zwart
526491		cutter, afbreekmes met automatisch inschuifbaar lemmer, met vastklikmechanisme en afbreekhulp
527144		bezem, met kokosharen, Werkbreedte 500 mm, voor grof vuil
552562		golfkarton, levering als rol, kwaliteit tweelaags, rollen lengte x breedte 70 m x 1200 mm, golfkarton, gewicht ca. 80 g/m <sup>2</sup>