

elektrische kettingtakel

PEH

draagvermogen 1000 kg, aantal kettingbundels 1, Bevestiging met ophangogen

Artikelnummer: 222561



Elektrische kettingtakel PEH

elektrische kettingtakel



- draagvermogen 1000 kg
- aantal kettingbundels 1
- standaardheffing lengte 3 m
- hefsnelheid 4 meter per minuut
- Bevestiging met ophangogen
- veilig in gebruik door slipkoppeling tegen overbelasting
- beschermingsklasse IP65: binnendringen van stof, waterstralen uit alle richtingen
- bouwhoogte 598 mm
- lengte x breedte 385 mm x 548 mm

Technische details

hijswerktuig	hijswerktuig	opening haak	33 mm
hijswerktuigtype	elektrische kettingtakel	veiligheidsuitrusting hijswerktu	slipkoppeling tegen overbelasting
draagvermogen	1000 kg	ip beschermingsklasse	65: binnendringen van stof, waterstralen uit alle richtingen
aantal bundels	1 stuks	bouwhoogte	598 mm
standaardheffing	3 m	lengte	385 mm

hefsnelheid	4 m/min	breedte	548 mm
bediening heffing	elektrisch met handtoets voor heffen en neerlaten	gewicht	58 kg
kettinglier uitvoering	Bevestiging met ophangogen		

Gerelateerde Producten

222564		haakophanging voor elektrische kettingtakel, draagvermogen 2000 kg
222569		kettingopslag voor elektrische kettingtakel, draagvermogen 2000 kg, voor maximaal 6 m lange ketting