

RAU

werkbank

Serie 8000

hoogte x breedte x diepte 840 - 1040 x 3000 x 700 mm, tafelblad van massief beukenhout, met laklijfolie, draagvermogen 1250 kg, uitvoering frame 6-voetonderstel, uitrusting: 6 laden, 2 kasten, Met vleugeldeur, afsluitbaar met stiftcilinderslot, onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs, front met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw



RAU.



Artikelnummer: 230856



werkbank



- hoogte x breedte x diepte 840 - 1040 x 3000 x 700 mm
- tafelblad van massief beukenhout, met laklijfolie
- bladdikte 40 mm
- draagvermogen 1250 kg
- hoogteverstelling via C-profielstaal met gatenraster
- uitvoering frame 6-voetonderstel
- uitrusting: 6 laden, 2 kasten
- links 3 laden, 1 kast
- rechts 3 laden, 1 kast
- laden hoogte 6x180 mm
- laden nuttige afmetingen breedte x diepte 490 x 560 mm, nuttige hoogte = fronthoogte - 15 mm

- draagvermogen per lade 100 kg
- laden op wielen gelagerd met intrekfunctie, uittrekbaar legbord 90 %
- Met vleugel deur
- met doorlopende greeplijst ErgoScript® met aluminiumkleurige overlay en transparante afdekking
- met schrijfvlak
- afsluitbaar met stiftcilinderslot
- constructie van staal, gelast
- onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs
- front met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw
- Leveringstoestand voorgemonteerd
- 5 jaar garantie

Technische details

| | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------|----------------------|--------------------------------------|
| meubeltype | tafel | uittrekrail lade | op wielen gelagerd met intrekfunctie |
| type tafel | werkbank | afsluitbaar | ja |
| vorm onderstel | 6-voetonderstel | greep | doorlopende greeplijst |
| hoogte | 840-1040 mm | beletteringsveld | ja |
| breedte | 3000 mm | materiaal plaat | massief beukenhout |
| diepte | 700 mm | oppervlak plaat | met laklijfolie |
| dikte plaat | 40 mm | kleur plaat | beuken |
| diepte plaat | 700 mm | materiaal onderstel | staal |
| draagvermogen | 1250 kg | oppervlak onderstel | m. poedercoating |
| in hoogte verstelbaar | ja | kleur onderstel | lichtgrijs // RAL7035 |
| hoogteverstelling door | C-profielstaal met gatenraster | oppervlak front | m. poedercoating |
| werkbank uitrusting | 6 laden, 2 kasten | kleur voorkant | gentiaanblauw // RAL5010 |
| onderbouwelementen links | 3 laden, 1 kast | materiaal verwerking | gelast |
| onderbouwelementen rechts | 3 laden, 1 kast | sluitsysteem | stiftcilinderslot |
| laden aantal x hoogte | 6x180 mm | type deur | vleugel deur |
| nuttige breedte lade | 490 mm | verrijdbaar | nee |
| nuttige diepte lade | 560 mm | levering | voorgemonteerd |
| nuttige hoogte lade (gedetaillee) | fronthoogte - 15 mm | garantie | 5 jaar |
| draagvermogen lade | 100 kg | gewicht | 210 kg |
| uittrekbare lade | 90 % | | |

Gerelateerde Producten

| | | |
|--------|---|--|
| 230971 |  | opbouwelement voor werkbank, hoogte x breedte x diepte 1130 x 3000 x 3500 mm, draagvermogen 100 kg, van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs, uitrusting: 2 bevestigingssets met 4 systeemsteunen, 2 geperforeerde platen, 2 legborden, 2 rails voor zichtbakken |
| 230979 |  | opbouwelement voor werkbank, hoogte x breedte x diepte 1130 x 3000 x 350 mm, draagvermogen 100 kg, van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs, uitrusting: 2 bevestigingssets met 4 systeemsteunen, 4 geperforeerde platen, 2 kantelbare metalen planken, 2 legborden, 2 rails voor zichtbakken, 2 flatscreenhouders |

| | | |
|--------|---|---|
| 230987 |  | opbouwelement voor werkbank, hoogte x breedte x diepte 1130 x 3000 x 350 mm, draagvermogen 100 kg, van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs, uitrusting: 2 bevestigingssets met 4 systeemsteunen, 2 geperforeerde platen, 2 legborden, 2 rails voor zichtbakken, 2 flatscreenhouders, 2 kartonmagazijnen |
| 230994 |  | opbouwelement voor werkbank, hoogte x breedte x diepte 1380 x 3000 x 350 mm, draagvermogen 100 kg, van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs, uitrusting: 2 bevestigingssets met 4 systeemsteunen, 2 geperforeerde platen, 2 legborden, 2 rails voor zichtbakken, 2 paar zijsteunen, 4 looprails, 2 loopwagens met karabijnhaak, 2 lampen |
| 230999 |  | opbouwelement voor werkbank, hoogte x breedte x diepte 1130 x 3000 x 350 mm, draagvermogen 100 kg, van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs, uitrusting: 2 bevestigingssets met 4 systeemsteunen, 2 geperforeerde platen, 1 legbord, 2 rails voor zichtbakken, 2 kantelbare metalen planken, 1 flatscreenhouder |
| 231004 |  | opbouwelement voor werkbank, hoogte x breedte x diepte 1380 x 3000 x 3000 mm, draagvermogen 100 kg, van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs, uitrusting: 2 bevestigingssets met 4 systeemsteunen, 3 geperforeerde platen, 1 legbord, 1 rail voor zichtbakken, 1 kantelbare metalen plank, 1 kartonmagazijn, 1 flatscreenhouder, 1 paar zijsteunen, 2 looprails, 1 loopwagen met karabijnhaak, 1 lamp |

Dit past ook bij ...

| | | |
|--------|---|--|
| 149865 |  | magazijnbak, hoogte x breedte x diepte 60 x 100 x 100 mm, van polypropyleen in rood |
| 184411 |  | antivermoeidheidsmat, metergoed, hoogte x breedte 12 x 600 mm, max. lengte 18300 mm, Van PVC met hamerslagoppervlak in zwart, stimuleert ontlasting van rug en benen, bestendig tegen slijtage |
| 195726 |  | parallelbankschroef, bekbreedte 140 mm, spanwijdte 180 mm, met vastgesmede buisspanklem, van staal in blauw |
| 225020 |  | Magazijnkast, hoogte x breedte x diepte 525 x 300 x 135 mm, 10 lade(n), laden in doorschijnend wit |
| 508821 |  | stapeun, zitting van PU-schuim in zwart, zitting hoogte 600 - 850 mm, frame van staal met slag- en krasvaste poedercoating in zwart |