

opbouwelement voor werkbank

hoogte x breedte x diepte 1130 x 1500 x 3500 mm, draagvermogen 100 kg, van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs, uitrusting: 1 bevestigingsset met 2 systeemsteunen, 1 geperforeerde plaat, 1 legbord, 1 rail voor zichtbak



Artikelnummer: 230968








opbouwelement voor werkbank

- hoogte x breedte x diepte 1130 x 1500 x 3500 mm
- draagvermogen 100 kg
- van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs
- uitrusting: 1 bevestigingsset met 2 systeemsteunen, 1 geperforeerde plaat, 1 legbord, 1 rail voor zichtbak
- blad hoogte x breedte 650 x 1415 mm
- gatafstand 35 mm, gatafmeting 10 x 10 mm
- plank breedte x diepte 1500 x 300 mm
- rail lengte 1415 mm
- 5 jaar garantie
- Leveringstoestand gedemonteerd/gedeeltelijk gedemonteerd
- montage-instructie: bevestigingsset onder het werkblad, systeemsteunen worden met T-bouten vastgeschroefd (niet vastschroeven aan het werkblad)

Technische details

meubeltype	tafel	breedte plaat	1415 mm
type tafel	accessoire	gatafstand	35 mm
voor tafeltype	werkbank	gatgrootte	10 x 10 mm
hoogte	1130 mm	oppervlak plaat	m. melamineharscoating
breedte	1500 mm	breedte plank	1500 mm
diepte	3500 mm	diepte legbord	300 mm
draagvermogen	100 kg	lengte rail	1415 mm
materiaal	staal	montage-instructie	bevestigingsset onder het werkblad, systeemsteunen worden met T-bouten vastgeschroefd (niet vastschroeven aan het werkblad)
oppervlak	m. poedercoating	levering	gedemonteerd/gedeeltelijk gedemonteerd
kleur	lichtgrijs // RAL7035	garantie	5 jaar
opbouwconstructie uitrusting	1 bevestigingsset met 2 systeemsteunen, 1 geperforeerde plaat, 1 legbord, 1 rail voor zichtbak	gewicht	20 kg
hoogte plaat	650 mm		

Dit past ook bij ...

149865		magazijnbak, hoogte x breedte x diepte 60 x 100 x 100 mm, van polypropyleen in rood
184411		antivermoeidheidsmat, metergoed, hoogte x breedte 12 x 600 mm, max. lengte 18300 mm, Van PVC met hamerslagoppervlak in zwart, bestendig tegen slijtage
195726		parallelbankschroef, bekbreedte 140 mm, spanwijdte 180 mm, met vastgesmede buisspanklem, van staal in blauw
225020		Magazijnkast, hoogte x breedte x diepte 525 x 300 x 135 mm, 10 lade(n), laden in doorschijnend wit
508821		stasteun, zitting van PU-schuim in zwart, zitting hoogte 600 - 850 mm, frame van staal met slag- en krasvaste poedercoating in zwart