

a.m.p.e.r.e. aanrijdbeveiliging paal Rack Mammut® Strong



geschikt voor binnen en buiten,
hoogte 600 mm, Absorbeert
botsenergie en voert deze af, van
polyolefine in geel/zwart, fixering via
bodemplaat met grondankers



Artikelnummer: 254302



aanrijdbeveiliging paal

- geschikt voor markering en beveiliging van gevaarlijke zones
- geschikt voor binnen en buiten
- hoogte 600 mm
- wanddikte 200 mm
- Met vaste binnenbuis en beweegbare buitenringen
- Absorbeert botsenergie en voert deze af
- van polyolefine in geel/zwart
- fixering via bodemplaat met grondankers



Technische details

afbakening en verkeer	veiligheidsuitrusting	bevestigingstype	bodemplaat
veiligheidsuitrusting	aanrijdbescherming	aanrijdbeveiliging uitrusting	vaste binnenbuis, beweegbare buitenringen
type aanrijdbescherming	aanrijdbeveiliging paal	aanrijdbeveiliging functie	Absorberend
plaats van toepassing	binnen en buiten	materiaal	polyolefine
geschikt voor (gebruik)	markering, beveiliging	kleur aanrijdbescherming	geel/zwart
hoogte	600 mm	gewicht	13,37 kg

wanddikte 200 mm

Dit past ook bij ...

221309		waarschuwingsvest, conform EN ISO 20471, polyester in neongeel, afmeting eenheidsmaat
221380		beschermhandschoenen, van nitril in grijs/zwart, naadloos, afmeting 8
224768		Bezemset, set bestaande uit: 5 x paardenhaarbezem, 5 x steel en 1 x stoffer en blik, Werkbreedte 1000 mm, hout-steel, voor fijn stof
227876		lage veiligheidsschoenen, veiligheidsniveau: S1P, afmeting 45, bovenmateriaal suèdeleer/mesh in zwart/grijs/rood
235589		werkplekmat, mat, hoogte x lengte x breedte 12,7 x 1520 x 910 mm, Van rubber met geperforeerd oppervlak in zwart, antislip
235625		ESD mattenreiniger, spuitfles met 1 l inhoud, voor statische tafelleppers en vloermatten, verwijdert vuil en resten door olie of vingerafdrukken
242154		pallethefwagen, draagvermogen 2500 kg, vork lengte x breedte 1150 x 160 mm, zwenkwielen met polyurethaan-banden, Ø 180 mm, vorkrollen tandem met nylon-banden, breedte x Ø 93 x 80 mm