

feuillard de cerclage en polyester

longueur x largeur 500 m x 25 mm, noyau de roulette Ø 76 mm, résiste à la déchirure jusqu'à un effet de force de 9500 N, Stabilité accrue grâce à fils collés

Numéro d'article: 509628



Ruban adhésif en polyester

Collé


feuillard de cerclage en polyester

- longueur x largeur 500 m x 25 mm
- noyau de roulette Ø 76 mm
- résiste à la déchirure jusqu'à un effet de force de 9500 N
- Stabilité accrue grâce à fils collés






Détails techniques

type d'emballage	feuillard de cerclage	largeur	25 mm
matériau de finition	fils collés	longueur	500 m
diamètre de noyau de rouleau	76 mm	Poids	3,5 kg
résistance à la déchirure	9500 N		

Accessoires

208454		boucles métalliques pour feillage en polyester et de cerclage, convient pour la largeur du feillard 25 mm, avec revêtement en zinc anti-corrosion
--------	---	---

Cela s'adapte aussi ...

216108		cornière de protection, En caisse carton coloris marron, recyclables à 100 %, Section 35 x 35 mm, longueur 1600 mm, épaisseur de matériau 3 mm
221381		gants de protection, en nitrile coloris gris/noir avec revêtement nitrile, lisse, taille 9
223711		stylos à bille, couleur d'encre bleu, épaisseur de trait 0,32 mm, tige en transparent
227306		cutter de sécurité, lame trapézoïdale à ressort avec rétractation de lame automatique, longueur de lame 58 mm, avec chargeur pour lames de rechange
531546		film de protection pour palettes, longueur x largeur 1600 x 1200 mm, En polyéthylène épaisseur 25 µm, en transparent