

haspel

behuizing open, slanglengte 10 m,
voor perslucht, water, 20 bar, DN 6

Artikelnummer: 525989



Slanghaspel

Voor water en perslucht

haspel

- van staal met slag- en krasvaste poedercoating in blauw
- behuizing open
- slanglengte 10 m
- voor perslucht, water
- 20 bar
- DN 6
- aansluiting 1/4"
- bouwhoogte 389 mm
- slanghaspel met 4 rollen voor minder slijtage aan de slang
- met veer voor meerdere vergrendelingen per omdraaiing
- ter bevestiging aan de muur
- temperatuurbestendig tot 100°C

Technische details




uitrusting werkplaats	haspel	materiaal	staal
type behuizing	open	oppervlak	m. poedercoating
slanglengte	10 m	kleur	blauw
binnendiameter	DN 6	incl. slang/kabel	ja
aansluiting	1/4"	hittebestendig	tot 100°C

medium	perslucht, water	slanghaspel uitrusting	slanghaspel met 4 rollen voor minder slijtage aan de slang
max. druk	20 bar	slanghaspel functie	met veer voor meerdere vergrendelingen per omdraaiing
bouwhoogte	389 mm	gewicht	11,9 kg
opstelling	wand		

Gerelateerde Producten

159177		zwenkbare bevestigingsplaat voor haspel, voor haspel, behuizing open
--------	--	--

Dit past ook bij ...

221109		Vloerstandaard voor poetsrollen, voor max. 430 mm brede rollen, Passend voor wielen met 450 mm diameter, frame van metaal in wit
221140		poetsdoek, 800 doekjes, lengte x breedte 300 x 230 mm, rollen lengte x diameter 240 m x 225 mm, papierkwaliteit cellulose, in wit
221143		beschermhandschoenen, van polyamide jersey in zwart, handrug van polyamide, ademend en naadloos, afmeting 9
221242		vuilniszak, inhoud 60 l, 28 µm dik, lengte x breedte 800 x 600 mm, in zwart
221330		beschermbril, beschermingsniveau EN 166, glazen van polycarbonaat met krasvaste coating, kleurloos, uitrusting: zijbescherming, directe ventilatie
222683		poetsdoek, 90 doekjes, lengte x breedte 305 x 230 mm
501757		set kettingstaanders, set bestaande uit: 6 kettingstaanders, 10 m ketting, 10 verbindingsschakels, 10 inhanghaken, paal diameter 40 mm, lengte 10 m, paal van kunststof in rood/wit, in rood/wit
505160		presentatiehoes, DIN A4 in staand formaat, frame van staaldraad met kunststof ommanteling in rood, frame met metalen oog
591199		perfolaat, blad hoogte x breedte 450 x 1000 mm