


## hofe

### rayonnage pour classeurs - rayonnage suivant

hauteur x largeur x profondeur 1750 x 760 x 335 mm, charge maximale par élément 550 kg / charge max. par tablette 60 kg, 5 niveau(x) avec tablettes en tôle d'acier / 5 hauteurs de classeur, utilisation unilatéral - conçu pour un montage mural, montants avec revêtement en zinc anti-corrosion, niveaux avec revêtement en zinc anti-corrosion

Numéro d'article: 652646



hofe  
REGALSYSTEME



## hofe Rayonnages sans boulons pour classeurs

### Rayonnage suivant

hofe rayonnage pour classeurs - rayonnage suivant

- Convient pour salles d'archives
- système emboîtable
- hauteur x largeur x profondeur 1750 x 760 x 335 mm
- charge maximale par élément 550 kg / charge max. par tablette 60 kg
- largeur x profondeur compartiment 750 x 300 mm
- 5 niveau(x) avec tablettes en tôle d'acier / 5 hauteurs de classeur









- niveaux avec rebord antichute et rebord de tablette latéral du niveau supérieur pour éviter les chutes de classeurs
- Réglable au pas de 25 mm
- utilisation unilatéral - conçu pour un montage mural
- Stabilité élevée grâce aux croisillons
- structure en acier
- montants avec revêtement en zinc anti-corrosion
- niveaux avec revêtement en zinc anti-corrosion
- volume de livraison : rayonnage suivant avec 1 échelle, croisillons et plateaux conf. à l'offre
- Produit livré démonté
- sécurité des matériaux, de la structure et de la statique pour utilisation en entreprise confirmée par le label de qualité RAL-RG 614/1 (H44)
- 5 années de garantie

## Détails techniques





type de meuble	rayonnage	stabilité / raidissement / renfo	croisillons
type de rayonnage	rayonnage pour classeurs	utilisation	unilatéral
rayonnage modulaire	système emboîtable	matériau	acier
champ de rayonnage	rayonnage suivant	équipement rayonnage	tablettes
convient pour (secteurs)	salles d'archives	largeur de compartiment	750 mm
hauteur	1750 mm	profondeur de compartiment	300 mm
largeur	760 mm	hauteurs de classeurs	5 pièce
profondeur	335 mm	surface de tablette	galvanisé
nombre de tablettes/niveaux	5 pièce	surface de montant	galvanisé
charge maxi par tablette	60 kg	exécution couleur	galvanisé
charge maxi par élément	550 kg	volume de livraison	rayonnage suivant avec 1 échelle, croisillons et plateaux conf. à l'offre
type tablette/niveau	tablette en tôle d'acier	livraison	démonté
équipement des tablettes / nivea	rebord antichute // rebord de tablette latéral	certification	GS // label de qualité RAL
tablettes / niveaux à hauteur ré	oui	garantie	5 années
tablette réglable au pas	25 mm	Poids	15,15 kg

## Accessoires

150122		ancrage mural pour rayonnage sans boulons, réglable jusqu'à 45 mm, en gris clair
150123		ancrage mural pour rayonnage sans boulons, réglable jusqu'à 45 mm, en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion
652668		rayonnage pour classeurs - rayonnage suivant, hauteur x largeur x profondeur 1750 x 1010 x 335 mm, charge maximale par élément 550 kg / charge max. par tablette 60 kg, 5 niveau(x) avec tablettes en tôle d'acier / 5 hauteurs de classeur, utilisation unilatéral - conçu pour un montage mural, montants avec revêtement en zinc anti-corrosion, niveaux avec revêtement en zinc anti-corrosion

653977		tablette pour rayonnage pour classeurs, largeur x profondeur 750 x 300 mm, pour une charge max. par tabl. de 60 kg, équipé de rebord antichute et pliage de sécurité, en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion
868419		montant pour rayonnage rapporté, en acier avec revêtement en plastique résistant à l'usure coloris RAL5010 bleu gentiane, suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal
953347		séparateur à compartiments, sans appui mural, convient pour 25 mm hauteur de pli de tablette, en acier avec revêtement en plastique résistant à l'usure coloris RAL7035 gris clair

## Cela s'adapte aussi ...

146193		mini chariot, force 50 kg, avec 3 plateau(x), hauteur x longueur x largeur 1065 x 650 x 360 mm, châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en noir, Avec 2 tablettes en fil, 1 tablette en fil, avec bandage caoutchouc
528204		marchepied sur roulettes, en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures coloris gris, repose-pied diamètre 290 mm, soubassement avec 3 roulettes à ressort
529925		escabeau de bureau léger, accès à un côté, 4 marche(s) en tôle striée (estrade incl.), hauteur d'estrade 0,85 m, largeur x profondeur 250 x 250 mm, en aluminium
551468		carton de déménagement, En carton ondulé avec enveloppe extérieure en qualité Kraft liner coloris marron, recyclables à 100 %, 2 ondes, longueur x largeur x hauteur intérieur 585 x 380 x 325 mm, Pour colis jusqu'à 40 kg