

fetra gerbeur hydraulique

force 1000 kg, longueur de fourche 1150 mm, roulettes pivotantes avec bandage polyuréthane, largeur x Ø 40 x 150 mm, galets de fourche avec bandage nylon, largeur x Ø 70 x 80 mm, hauteur de levage 1500 mm / hauteur abaissée 88 mm, mât simple

Numéro d'article: 999268



fetra
Transportgeräte

2
YEARS
WARRANTY

fetra Gerbeur hydraulique

Force 1000 kg

gerbeur hydraulique

- force 1000 kg
- longueur de fourche 1150 mm
- largeur de portée 540 mm
- roulettes pivotantes avec bandage polyuréthane, largeur x Ø 40 x 150 mm
- galets de fourche avec bandage nylon, largeur x Ø 70 x 80 mm
- hauteur de levage 1500 mm / hauteur abaissée 88 mm
- centre de gravité de la charge 585 mm
- hauteur de construction 2010 mm
- longueur x largeur 1600 x 794 mm
- poids 220 kg
- mât simple
- avec écran de sécurité grillagé
- châssis roulant en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7016 gris anthracite
- cadre de levage en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7016 gris anthracite
- 2 années de garantie

Détails techniques

appareil de levage	gerbeur	centre de gravité de la charge	585 mm
type de gerbeur	gerbeur hydraulique	matériau de roulettes pivotantes	polyuréthane
charge	1000 kg	largeur des roulettes pivotantes	40 mm
longueur de fourche	1150 mm	diamètre des roulettes pivotante	150 mm
largeur de portée	540 mm	matériau galets de fourche	nylon
hauteur de levage (max.)	1500 mm	Largeur de galet de fourche	70 mm
hauteur de levage (min.)	88 mm	Diamètre de galets de fourche	80 mm
modèle de mât	mât simple	matériau	acier
commande de levage	manuel/hydraulique	surface de plateau roulant	finition peinture époxy
commande du mécanisme de rouleme	manuel	surface de châssis de levage	finition peinture époxy
hauteur	2010 mm	couleur du plateau roulant	gris anthracite // RAL7016
longueur	1600 mm	couleur du cadre de levage	gris anthracite // RAL7016
largeur	794 mm	garantie	2 années
course par pompe	20 mm	Poids	220 kg