

fetra mobiele schaarheftafel

draagvermogen 250 kg, platform
lengte x breedte 830 x 500 mm,
enkelvoudige schaar van staal met
slag- en krasvaste poedercoating in
zwart/geel

Artikelnummer: 999359



fetra
Transportgeräte

2
YEARS
WARRANTY

fetra Schaarheftafel

Draagvermogen 250 kg

mobiele schaarheftafel

- draagvermogen 250 kg
- platform lengte x breedte 830 x 500 mm
- van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7016 antracietgrijs
- hefuitvoering handmatig met pedaal
- enkelvoudige schaar van staal met slag- en krasvaste poedercoating in zwart/geel
- torsiestijve staalconstructie
- met duwbeugel in RAL9005 gitzwart
- 2 zwenk- en 2 bokwielen met polyurethaan-banden
- gewicht 78 kg
- 2 jaar garantie

Technische details

hijswerktuig	heftafel	materiaal platform	staal
heftafeltype	mobiele schaarheftafel	onderbouw	2 zwenk- en 2 bokwielen

draagvermogen	250 kg	materiaal rollen	polyurethaan
lengte platform	830 mm	lengte	1010 mm
breedte platform	500 mm	wiegfunctie	nee
hefhoogte (min.)	330 mm	oppervlak platform	m. poedercoating
hefhoogte (max.)	910 mm	kleur platform	antracietgrijs // RAL7016
scharen uitvoering	enkelvoudige schaar	oppervlak schaar	m. poedercoating
bediening heffing	handmatig met pedaal	kleur schaar	zwart/geel
bediening wielonderstel	handmatig	kleur beugel	gitzwart // RAL9005
greep	duwbeugel	garantie	2 jaar
materiaal	staal	gewicht	78 kg