

Extendeur vidéo VGA sur Cat 5 avec audio

StarTech ID: ST122UTPAEU



L'extendeur vidéo VGA sur Cat 5 avec audio ST122UTPAEU permet la connexion d'au plus 4 moniteurs (2 locaux et 2 distants) sur un seul PC. Le signal vidéo et l'audio correspondant sont envoyés à une unité distante via un câble 4 paires standard de catégorie 5 ou supérieur (Cat 5e recommandé), prenant en charge des distances vidéo d'au plus 150 mètres.

L'extendeur vidéo et audio VGA inclut un transmetteur local et un récepteur distant, fournissant une solution prête à l'emploi, parfaite pour les applications de signalisation numériques point-à-point requérant un système audio. Pour simplifier l'installation, ce kit inclut également un support de montage pour le récepteur ST122UTPAEU, compatible VESA. Il s'installe sur des présentoirs ou des supports, assurant ainsi une configuration nette. Bénéficie de la garantie StarTech.com de 2-ans et de l'assistance technique gratuite à vie.

Applications

- Permet de positionner l'écran dans une zone de visualisation pratique et l'équipement dans un autre endroit propre et sécurisé.
- Solution idéale pour les applications de signalisation dans les secteurs de la finance, l'éducation et l'industrie.
- Permet de positionner votre écran dans des environnements rigoureux de sites industriels.
- Convient parfaitement pour les solutions de conférence dans les conseils d'administration et les bureaux.
- Permet d'optimiser le positionnement des unités de démonstration dans les salons professionnels et les auditoriums.

Features

- Permet d'étendre l'audio VGA et analogique à au plus 150 mètres.
- Prise en charge de la résolution 1440x900 à 50 mètres.
- Prise en charge de la résolution 1024x768 à 150 m.
- Se compose d'une unité de base pour l'écran local et d'une unité distante pour l'écran distant (au plus 2 moniteurs peuvent être connectés à chaque emplacement).
- Conception rationnelle du matériel ne requérant pas l'installation d'un logiciel ou de pilotes.
- Utilisation d'un câble de raccordement au réseau, câble droit, paire torsadée standard de catégorie 5, permettant une transmission fiable et économique des données.
- Inclut des supports de montage conformes VESA pour le montage sur l'arrière des écrans, les supports et les murs.

Technical Specifications

Warranty	2 Years
Nombre de ports	2
Câblage	UTP Cat5e ou supérieur
Mode cascade	Non
Connecteurs de l'unité locale	1 - RJ-45 Femelle
Connecteurs de l'unité locale	1 - VGA (15 pin; High Density D-Sub) Mâle
Connecteurs de l'unité locale	2 - VGA (15 pin; High Density D-Sub) Femelle
Connecteurs de l'unité locale	3 - 3.5 mm Mini-Jack (3 Position) Femelle
Connecteurs de télécommande	1 - RJ-45 Femelle
Connecteurs de télécommande	2 - 3.5 mm Mini-Jack (3 Position) Femelle
Connecteurs de télécommande	2 - VGA (15 pin; High Density D-Sub) Femelle
Longueur max. de câble	152440 mm [6001.6 in]
Distance max.	150 m / 500 ft
Résolutions analogiques max.	Distance / Resolution 100ft (30m) / 1440x900 250ft (76m) / 1280x1024 500ft (152m) / 1024x768
Prise en charge grand écran	Oui
Couleur	Noir
Type de boîtier	Aluminium
Adaptateur d'alimentation inclus	Deux
Center Tip Polarity	Positif
Poids brut	1.2 kg [2.7 lb]
Inclus dans le paquet	1 - Unité locale (transmetteur)
Inclus dans le paquet	1 - Unité distante (récepteur)
Inclus dans le paquet	1 - Support de fixation du récepteur (avec vis)
Inclus dans le paquet	2 - Jeux de pieds en caoutchouc
Inclus dans le paquet	2 - Adaptateurs d'alimentation
Inclus dans le paquet	1 - Manuel d'instruction

Certifications, Reports and Compatibility

