

BS-ROLLEN

ESD-Doppellenkrolle

Traglast 60 kg, Mit Gummi-Bereifung,
Durchmesser x Breite 50 x 18 mm,
Nabe mit Kugellager, Felge aus
Kunststoff, Befestigung mit Platte,
Länge x Breite 60 x 60 mm

Artikelnummer: 139518



BS ROLLEN



BS-ROLLEN Apparaterolle

Lenkrolle

ESD-Doppellenkrolle

- Traglast 60 kg
- Mit Gummi-Bereifung
- Antistatisch
- Durchmesser x Breite 50 x 18 mm
- Schraubloch Abstand 46x46/38x38 mm, Schraubloch-Ø 6,2 mm
- Nabe mit Kugellager
- Felge aus Kunststoff
- Felge ohne Fadenschutz
- Gehäuse aus Stahl verzinkt, chromatisiert
- Befestigung mit Platte, Länge x Breite 60 x 60 mm
- Schwenklager mit Kugelbahn, zweireihig

Technische Details

Fördertechnik	Rollen	Schwenklager	Kugelbahn, zweireihig
Rollentyp	Apparaterolle	Fadenschutz	nein
Bauform	Apparaterolle	Gesamthöhe	75 mm

Rad Ausführung	Zwillingsrad	Radbreite	18 mm
Traglast	60 kg	Ausladung	36 mm
Bereifung	Gummi	Lauffläche Eigenschaft	Antistatisch
Rad-Ø	50 mm	Länge Platte	60 mm
elektrisch leitend	ja	Breite Platte	60 mm
Material Felge	Kunststoff	Schraubloch Abstand	46x46/38x38 mm
Radlager	Kugellager	Schraubloch Ø	6,2 mm
Befestigungselement	Platte	Oberfläche Gehäuse	verzinkt, chromatisiert
Material Gehäuse	Stahl	Gewicht	0,31 kg

Dazu passt auch ...

221283		Arbeitshandschuh, aus Drillich/Rindspattleder, Handrücken aus Drillich, reißfest, Größe Einheitsgröße
224764		Besen-Set, Set bestehend aus: 5 x Rosshaarbesen, 5 x Stiel und 1 x Kehrgarnitur, Arbeitsbreite 500 mm, Holz-Stiel, für feinen Staub
400701		Rechteckbehälter, Höhe x Breite x Tiefe 670 x 660 x 432 mm, Inhalt 135 l, Aus Polyethylen in grau, Wände geschlossen, Boden geschlossen, Unterbau Rollen
763068		Euronorm-Stapelbehälter, Höhe x Länge x Breite 170 x 600 x 400 mm, Inhalt 33 l, Aus Polypropylen in grau, Wände durchbrochen, Boden durchbrochen