

## LISTA

### Rollladenschrank

Höhe x Breite x Tiefe 1950 x 1000 x 580 mm, 4 Ebene(n) mit Stahlboden, verschließbar mit Zylinderschloss, Unterbau Sockel, Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau

Artikelnummer: 177356



### LISTA Rollladenschrank

Rollladenschrank

- Höhe x Breite x Tiefe 1950 x 1000 x 580 mm
- Konstruktion aus Stahl
- Rollladentür
- 4 Ebene(n) mit Stahlboden
- Traglast je Ebene 60 kg
- Im Raster von 25 mm verstellbar
- Im Raster von 25 mm verstellbar
- verschließbar mit Zylinderschloss
- Unterbau Sockel
- Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
- Ebenen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung

### Technische Details

Möbeltyp	Schrank	Oberfläche Korpus	pulverbeschichtet
Schranktyp	Werkstattschrank	Oberfläche Front	pulverbeschichtet
Türtyp	Rollladentür	Schließsystem	Zylinderschloss
Höhe	1950 mm	Unterbau	Sockel

Breite	1000 mm	Material	Stahl
Tiefe	580 mm	Oberfläche Boden	verzinkt
Schrank Ausstattung	Böden	Höhenstellraster Ebene	25 mm
Böden / Ebenen Anzahl	4 Stück	Höhenstellraster Schublade	25 mm
Böden- / Ebenentyp	Stahlboden	abschließbar	ja
Traglast Fachboden	60 kg	Mitteltrennwand	nein
Farbe Korpus	lichtgrau // RAL7035	Gewicht	55 kg