

BS-ROLLEN

Lenkrolle mit Feststeller

BS ROLLEN

Traglast 50 kg, Mit TPE-Bereifung,
Durchmesser x Breite 50 x 20 mm,
Nabe mit Gleitlager, Doppelstopp,
Felge aus Kunststoff, Befestigung mit
Rückenloch, Ø 10,2 mm

VE 2 Stück

Artikelnummer: 526428



BS-ROLLEN Spurlose Apparaterolle

Lenkrolle mit Feststeller

Lenkrolle mit Feststeller




- Traglast 50 kg
- Mit TPE-Bereifung
- Spurlos
- Durchmesser x Breite 50 x 20 mm
- Naben Länge x Ø 22 x 6 mm
- Nabe mit Gleitlager
- Doppelstopp
- Felge aus Kunststoff
- Felge ohne Fadenschutz
- Gehäuse aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
- Befestigung mit Rückenloch, Ø 10,2 mm
- Schwenklager mit Kugellager

Technische Details

Fördertechnik	Rollen	Material Gehäuse	Stahl
Rollentyp	Apparaterolle	Schwenklager	Kugellager
Bauform	Lenkrolle	Feststeller	Doppelstopp
Traglast	50 kg	Fadenschutz	nein

Bereifung	TPE	Höhe	73 mm
Durchmesser Rad	50 mm	Länge Nabe	22 mm
Material Felge	Kunststoff	Nabenbohrung	6 mm
Radlager	Gleitlager	Breite Rad	20 mm
Befestigungselement	Rückenloch	Ausladung	26 mm
elektrisch leitend	nein	Lauffläche Eigenschaft	Spurlos
Durchmesser Rückenloch	10,2 mm	Oberfläche Gehäuse	verzinkt

Dazu passt auch ...

400701		Rechteckbehälter, Höhe x Breite x Tiefe 670 x 660 x 432 mm, Inhalt 135 l, Aus Polyethylen in grau, Wände geschlossen, Boden geschlossen, Unterbau Rollen
438985		Lenkrolle, Traglast 175 kg, Mit Kunststoff-Bereifung, Durchmesser x Breite 125 x 35 mm, Nabe mit Rollenlager, Felge aus Kunststoff, Befestigung mit Platte, Länge x Breite 105 x 80 mm
763068		Euronorm-Stapelbehälter, Höhe x Länge x Breite 170 x 600 x 400 mm, Inhalt 33 l, Aus Polypropylen in grau, Wände durchbrochen, Boden durchbrochen