

Technisch specificatieblad

Kabelklem, 1-voudige kunststof drukwand

Artikelnr. 1169580



Geschikt voor platte, hoek- en U-ijzers met een materiaaldikte van 4-12 mm.
Klem en schroef van vuurverzinkt staal.
Drukwand van polypropyleen, halogeenvrij, lichtgrijs RAL 7035.

Uitvoering met aanlasbare moer en/of tegenmoer voor de toepassing onder zware omstandigheden of voor trillingsvastheid op aanvraag!




St Staal
FT thermisch verzinkt

Stamgegevens

| | |
|-------------------------------|--------------------|
| Bestelnr. | 1169580 |
| Type | 2056F 58 FT |
| Omschrijving 1 | Beugelklem |
| Dimensie | 52-58mm |
| Materiaal | staal |
| Materiaal-afk. | St |
| Oppervlak | thermisch verzinkt |
| Oppervlak volgens DIN | DIN EN ISO 1461 |
| Oppervlak afk. | FT |
| Kleinste verkoop-eenheid (VG) | 50 Stuk |
| Gewicht | 13,05 kg/100 st. |

Technische gegevens



| | |
|----------------------|-----------|
| Afmeting A | 25,00 mm |
| Afmeting B | 64,00 mm |
| Afmeting C | 40 mm |
| Afmeting E | 13,00 mm |
| Afmeting G | M8 |
| Afmeting H | 92,00 mm |
| Afmeting L | 38,50 mm |
| Afmeting t | 2,50 mm |
| Afmeting x | 6,50 mm |
| Aantal kabels/buizen | 1 |
| Max. aandraaimoment | 5,00 Nm |
| voor 1 kabel H | 92,00 mm |
| voor 1 kabel L | 38,50 mm |
| voor 2 kabels H | 153,00 mm |
| voor 2 kabels L | 45,50 mm |
| voor buisdiameter | 50 mm |

Technisch specificatieblad

Kabelklem, 1-voudige kunststof drukwand

Artikelnr. 1169580



Technische gegevens

| | |
|-------------------------|-------------------------------------|
| Halogeenvrij | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Met kunststof tegenwand | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Met metalen tegenwand | <input type="checkbox"/> |
| Montagetype | Vlak profiel |
| Slagvast | <input type="checkbox"/> |
| Spanbereik D | 52,00 - 58,00 mm |
| Extra oppervlak | thermisch verzinkt |
| Extra materiaal | staal |