


Technisch specificatieblad

Adapter vergroting M - PG

Artikelnr. 2088318



De toepassingsgebieden voor messing wartels lopen van kabeldozen als verdeler/verbindingsdoos tot aan grotere industriële toepassingen voor de veilige vloerinvoer bij schakelkasten met stuur- en verdelerfunctie. Voor de mechanisch hogere belasting biedt OBO de hele familie aan met lange en korte schroefdraad evenals tegenmoeren met metrische en PG schroefdraad.

CE M Pg

CuZn	Messing
N	vernikkeld

Stamgegevens

Bestelnr.	2088318
Type	165 ADA M20-PG16
Omschrijving 1	Tussenstuk
Omschrijving 2	maatovergang
Dimensie	M20-PG16
Materiaal	Messing
Materiaal-afk.	CuZn
Oppervlak	vernikkeld
Oppervlak afk.	N
Kleinste verkoop-eenheid (VG)	20,00 Stuk
Gewicht	1,65 kg/100 st.


Technisch specificatieblad

Adapter vergroting M - PG

Artikelnr. 2088318



Technische gegevens



Afmeting D	11,50 mm
Afmeting E	23,90 mm
Afmeting L	19,60 mm
Afmeting I1	6,00 mm
Afmeting L3	9,00 mm
explosieveilig	<input type="checkbox"/>
Schroefdraad	M20-PG16
Soort schroefdraad buiten- draad	metrisch
Soort schroefdraad binnen- draad	PG
Grootte schroefdraad PG	16,00
Grootte schroefdraad M	20,00
Schroefdraad buiten	M20
Afmeting schroefdraad metrisch buiten	20,00
Schroefdraad binnen	PG16
Afmeting schroefdraad PG bin- nen	16,00
vernikkeld	<input checked="" type="checkbox"/>