


# Technisch specificatieblad

## Vario-snelverbinder/multiklem

Artikelnr. 5311527



- Voor T-, kruis- en parallelverbindingen
- Snelle montage met een bout M10 x 30 van roestvast staal
- Voldoet aan de eisen conform VDE 0185-305 (IEC 62305)



**Cu** Koper

### Productbeschrijving

### Stamgegevens

Bestelnr.	5311527
Type	249 8-10 CU
Omschrijving 1	Snelverbinder
Omschrijving 2	Vario
Dimensie	8-10mm
Materiaal	Koper
Materiaal-afk.	Cu
Gewicht	11,90 kg/100 st.


# Technisch specificatieblad

## Vario-snelverbinder/multiklem

Artikelnr. 5311527



### Technische gegevens



Afmeting A	40,00 mm
Type bevestigingsbout	Zeskantbout
Type verbinder	Multifunctionele verbindingsklem
Bliksemstroombestendigheid	H/100 kA
Geschikt voor verbinding	Ronde geleider Rd 8-10 / Rd 8-10
Afstelling	Rd 8-10 mm
Tussenplaat	<input type="checkbox"/>