



# MASTER TL5 High Efficiency



## MASTER TL5 HE 14W/830 UNP/40

Deze TL5-lamp (buisdiameter 16 mm) heeft een hoog lichtrendement, wat resulteert in een laag energieverbruik. De High Efficiency TL5-lamp levert een uitstekend lumenbehoud en goede kleurweergave. Toepassingen zijn kantoren, industrie, openbare en overheidsgebouwen, scholen, ziekenhuizen en binnensportaccommodaties.

### Waarschuwingen en veiligheid

- Het is uiterst onwaarschijnlijk dat een kapotte lamp enige invloed heeft op uw gezondheid. Als een lamp breekt, ventileer de kamer dan gedurende 30 minuten en ruim de scherven op, bij voorkeur met handschoenen. Doe de scherven in een afgesloten plastic zak en breng die naar uw plaatselijke afvalverwerking voor recycling. Gebruik geen stofzuiger.

### Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	G5 [G5]
Eigenschappen	na [Not Applicable]
Meetreferentie van lichtstroom	Sphere

Eisen aan armatuurontwerp	
Kleurcode	830 [CCT of 3000K]
Lichtstroom	1.200 lm
Kleuraanduiding	Warmwit (WW)
Kleurkwaliteit, coördinaat X (nominaal)	0,44
Kleurkwaliteit, coördinaat Y (nominaal)	0,403
Geccorreleerde kleurtemperatuur (nom)	3000 K
Lichtrendement (nominaal)	86 lm/W
Kleurweergave-index (CRI)	82

Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Energieverbruik	14,0 W
Lampstroom (nom.)	0,165 A

Regelsystemen en dimmers	
Dimbaar	Ja

Mechanische eigenschappen en behuizing	
Lampvorm	T5 [16 mm (T5)]

Goedkeuring en toepassing	
Energie-efficiëntielabel	G
Kwikhoud (Hg) (nom.)	1,2 mg
Energieverbruik kWh/1.000 uur	14 kWh

# MASTER TL5 High Efficiency

EPREL-registratienummer	423.441
<b>Productgegevens</b>	
Full EOC	871150061063855
Productnaam voor bestelling	MASTER TL5 HE 14W/830 UNP/40
Bestelcode	61063855
Lokale code	TL514W830IP


Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	40
Materiaalnummer (12NC)	927926083018
Volledige productnaam	MASTER TL5 HE 14W/830 UNP/40
EAN/UPC - Case	8711500634283

## Maatschets





Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL5 HE 14W/830 UNP/40	17 mm	549,0 mm	556,1 mm	553,7 mm	563,2 mm

## Fotometrische gegevens



Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL5 HE 14W/830 UNP/40

## Levensduur



Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HE 14W/830 UNP/40

Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HE 14W/830 UNP/40

# MASTER TL5 High Efficiency

## Levensduur



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL5 HE 14W/830 UNP/40

