


# MarCator 810 SW / 803 SW. Precíziós mérőóra

- Kontrasztos számlap
- Beállítható tűréshatár jelzők
- Krómozott ház
- Precíziós fogazású kerek és fogaskerek
- Védőkupak a mérőcsap végén, valamint számlapgyűrű és átlátszó üveg O-gyűrűkkel tömítve
- Gumiharmonika a mérőcsapon a folyadékok és szennyeződések bejutása elleni védelemhez
- IP védelmi fokozat: IP 54
- Szállítási terjedelem: Tok




## Alkalmazás:

Azokon a mérési helyeken, melyeken a mérőórák erős szennyeződéseknek vagy nedvesség hatásának vannak kitéve

## Műszaki adatok

Rendelési sz.		4315000	4326000
Terméktípus		810 SW	803 SW
Mérési tartomány	mm	10	3
Skálaosztás érték	mm		0,01
Számlap kivitele		0 – 100	0 – 50
Hibahatár, méréstartomány	µm	15	10
Hibahatár, 1 fordulat	µm	10	9
Hibahatár, 1/2 fordulat	µm	9	8
Hibahatár, 1/10 fordulat	µm		5
Ismétlési pontosság $f_w$	µm		3
Irányváltási hiba $f_u$	µm		3
Szabad löket	mm		0,1
Measuring force incoming measuring pin		0,7 – 1,6	0,7 – 1,7
Szabvány			DIN 878
Ütésálló mérőegység			•
Védőkupak a mérőcsap végén			•
Mutatófordulat mm-ben	mm	1	0,5
Számlap szín			fehér

Rendelési sz.	Befogószár	a	c	d	e	f	g	b
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
4315000	8	61	7,9	52	127,6	22	22,1	24,2
4326000	8	44	7,1	37	86	15	11	21,6



## Tartozékok

Rendelési sz.	Termékmegnevezés	Terméktípus
4310103	Adapter persely (0,375" / 8 mm)	940
4375010	Rögzítőszemes hátfal, vertikális, 810-hez	961
4375011	Rögzítőszemes hátfal, horizontális, 810-hez	962
4375020	Rögzítőszemes hátfal, vertikális, 803-hoz	966
4375021	Rögzítőszemes hátfal, horizontális, 803-hoz	967