



Beleuchtungsfeld @ 100 cm	Ø 18 cm
Beleuchtungsstärke @ 100 cm	80 000 lx
Farbwiedergabe (Ra)	> 95
Farbtemperatur	4500 K
Ausleuchtungstiefe	2.4 m
Betriebsgerät	Elektronischer Konverter
Anschlusswerte	100-240 V; 50/60 Hz
Netzanschlussleitung	3 m CH
Leuchtgehäuse	Polycarbonat & Acryl-Butadien-Styrol-Copolymer (PC & ABS)
Gewicht (netto)	20.0 kg
Leistungsaufnahme	30 W
Bedienung	Drehknopf am Leuchtenkopf 1-polig sekundär, stufenlos dimmbar Feder (Gewichtsausgleich)
Gelenklastung	
Schutzklasse	I
Zubehör	sterilisierbarer Handgriff
Normen	EN 60601-1, EN 60601-2-41
Besonderheiten	Sterilisierbarer Handgriff, stufenlos dimmbar, wartungsfrei
Befestigung	Rollstativ
Schutzart	IP 43 (Leuchtenkopf)
Bestell-Nr.	D16133000 - reinweiß



Lichtverteilung

