

Artikelnummer: 129167

Kurzbeschreibung: GLORIA waterbrandblusser WH6PRO

Langbeschreibung: GLORIA waterbrandblusser WH6PRO:
Draag- en navulbare hoge capaciteit waterbrandblusser met slagknopventiel en bluspistool.
Toegelaten volgens DIN EN 3 voor brandklasse A.
Optimale slagknop met ergonomisch gevormde, extreem stabiele draaggreep
Interne CO2-drijfgasfles met roestvaste polyetheencoating (technische gegevens met krasvaste laser-printing gemarkeerd)
Blusmiddel: 6 resp. 9 liter water met impregnering zonder geperfloueerde tenside (PFOS of PFOA)
Buitenzijde met loodvrije polyesterharscoating, rood, RAL 3000
Slagvaste kunststof voetrand met bluspistoolhouder
Wandhouder met elk twee ophangbeugels en rubber tuiten
Toepasbaar bij elektrische installaties tot 1000 volt, minimale afstand 1 m, functiebereik: 0 -°C tot +60 -°C.
Model WH6PRO
brandklasse A, rating 34, blusmiddeleenheden (LE) 10

