

Artikelnummer: 129795

Kurzbeschreibung: Plateauwagen met 3 wanden, 2000 x 840 mm, draagvermogen 1.200 kg



Langbeschreibung: Plateauwagen met 3 roosterwanden, 2000 x 840 mm, draagvermogen 1.200 kg: Stalen buis (a^o 33,7 x 20 mm) kan in het basisframe worden geplaatst. Stuurwielen met elastische massief rubberen banden en kogellagers, gegalvaniseerde behuizing, remmen op de stuurwielen volgens de Europese norm EN 1757-3. Bokwielen (niet draaibaar) met elastische massief rubberen banden en kogellagers, verzinkte behuizing. Basisframe van rechthoekige buis (60/40/3 mm) met insteekhuizen. Laadvlak van antislip en weerbestendige zeefdrukplaat. Langswanden kunnen aan de eindwanden worden opgehangen. Duwbeugel van stalen buis: a^o 26,9 x 1,75 mm. Poedercoating in gentiaanblauw (RAL 5010).

- laadoppervlak: 2000 x 840 mm
- Buitenafmetingen: 2340 x 880 mm
- Hoogte laadoppervlak: 305 mm
- Hoogte duwbeugel: 1000 mm
- Hoogte van de voor- en langswand: 800 mm.
- Draagvermogen: 1200 kg
- Wiel a^o: 200 mm
- Eigen gewicht: 97 kg

