

Artikelnummer: 401287

Kurzbeschreibung: Opbouwframe voor aanbouwtafel
STANDAARD werktafel-/werkbanksysteem UNIVERSAL/PROFI,
1750 mm, lichtgrijs

Langbeschreibung: Opbouwframe voor aanbouwtafel
STANDAARD werktafel-/werkbanksysteem UNIVERSAL/PROFI,
H 2100 mm: Dit Manuflex-opbouwframe is geschikt voor
aanbouwtafels van de serie Universal Standard en Professional
Standard met een diepte van 700 mm. Het Manuflex-
opbouwframe heeft een totale hoogte van 2100 mm. Dit Manuflex-opbouwframe is
ontworpen om het werkoppervlak voor aanbouwtafels van de serie Universal Standard en
de Professional Standard uit te breiden met een diepte van 700 mm. Het Manuflex-
opbouwframe dient voor het gebruik van het werkblad boven het tafelblad of de werkbank.
Met een totale hoogte van 2100 mm biedt het Manuflex-opbouwframe u een bruikbare
hoogte van 1500 mm. Het Manuflex-opbouwframe is 60 mm breed en 55 mm diep,
inclusief het beslag voor bevestiging aan het tafelframe. Het bestaat uit een opbouwframe
met kruisstabilisatiebalk. De componenten zijn allemaal van hoge kwaliteit gepoedercoat
en bestaan uit 30 mm geperforeerd profielstaal aan drie zijden. De hoogte van de
geperforeerde en gegroefde platen en de legbordhouder kan in stappen van 30 mm
worden versteld en kan zo individueel worden ingesteld voor het bevestigen van
gereedschappen, apparaten of lampen. Het Manuflex-opbouwframe draagt een totale last
van 120 kg. Houd er rekening mee dat u voor het gebruik van het opbouwframe een
aanbouwtafel uit de bovenstaande serie nodig hebt. Meer details: Voor het gebruik van
het werkblad boven het tafel- of werkblad Opbouwframes maken van een inpaktafel of
werkbank een volledig uitgeruste werkplek Voor gereedschap, uitrusting of
werkplekverlichting Bruikbare hoogte: 1500 mm Diepte: 55 mm Breedte: 60 mm
(afmetingen inclusief bevestigingsmateriaal voor bevestiging aan het tafelframe) Totale
hoogte: 2100 mm Voor aanbouwtafels van de systemen Universal Standard en
Professional Standard, diepte 700 mm 1 opbouwframe en 1 kruisstabilisatiebalk incl.
bevestigingsbeslag Hoogwaardige poedercoating Gemaakt van profielstaal geperforeerd
aan drie zijden in een rooster van 30 mm, in een rooster van 30 mm in hoogte verstelbaar
Draagvermogen: 120 kg Uitbreidbaar op elk moment 9 RAL-kleuren om uit te kiezen

