


## Han 40A PCB module, female



Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Artikelnummer	09 14 002 2703
Beschreibung	Han 40A PCB module, female
HARTING eCatalogue	<a href="https://b2b.harting.com/09140022703">https://b2b.harting.com/09140022703</a>

### Bezeichnung

Kategorie	Zubehör
Zubehörtyp	Leiterplattenadapter
Zubehörbeschreibung	im Han <sup>®</sup> 40 A Axial Modul

### Ausführung

Geschlecht	Buchse
------------	--------

### Technische Kennwerte

Bemessungsstrom	40 A
Bemessungsspannung	500 V
Bemessungsstoßspannung	6 kV
Verschmutzungsgrad	3
Grenztemperatur	-40 ... +125 °C

### Materialeigenschaften

Werkstoff Einsatz	Polycarbonat (PC)
RoHS	konform mit Ausnahme
RoHS-Ausnahmen	6c.: Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei
ELV Status	konform mit Ausnahme
China RoHS	50
REACH Annex XVII Stoffe	nicht enthalten
REACH ANNEX XIV Stoffe	nicht enthalten
REACH SVHC Stoffe	ja



Pushing Performance  
Since 1945

## Materialeigenschaften

REACH SVHC Stoffe	Blei
ECHA SCIP Nummer	5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
California Proposition 65 Stoffe	ja
California Proposition 65 Stoffe	Blei Nickel
Brandschutz in Schienenfahrzeugen	EN 45545-2 (2020-08)
Anforderungssatz mit Gefährdungsstufen	R22 (HL 1-3) R23 (HL 1-3)

## Kaufmännische Daten

Packungsgröße	2
Nettogewicht	22,26 g
Ursprungsland	Deutschland
europäische Zolltarifnummer	85389099
GTIN	5713140019737
eCl@ss	27440217 Modul für Industriesteckverbinder (Leistung/Signal)