

EA-RING MS/M 63**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Abbildung ähnlich

Neben Kabelverschraubungen für die unterschiedlichsten Anwendungen, wird das Produktportfolio durch Verschlussstopfen, Druckausgleichselemente, Adaptoren und das dazugehörige Zubehör an Gegenmuttern, Dichtringen, Flachscheiben und Erdungsringen abgerundet.

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	EA (Erdungsringe), Erdungsring, sonstige, M 63, Messing, vernickelt
Best.-Nr.	1736540000
Typ	EA-RING MS/M 63
GTIN (EAN)	4008 19096365 1
VPE	10 Stück

Erstellungs-Datum 1. Februar 2023 16:43:42 MEZ

Katalogstand 24.01.2023 / Technische Änderungen vorbehalten

EA-RING MS/M 63

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Höhe	125,5 mm	Höhe (inch)	4,941 inch
Länge	125,5 mm	Länge (inch)	4,941 inch
Nettogewicht	41 g		

Allgemeine Angaben

Abstand Innenmaß B	67 mm	Außendurchmesser	77 mm
Breite Außenmaß C	40 mm	Gewinde (außen)	M 63
Innendurchmesser D2	13,5 mm	Stärke	1,5 mm
Verschraubung	M 63	Werkstoff	Messing, vernickelt

Zertifikatsnummern Kabelverschraubung

Kennzeichnung	Ex e II, II 2 GD, EEx d II
---------------	----------------------------

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC002317	ETIM 7.0	EC002317
ETIM 8.0	EC002317	ECLASS 9.0	27-14-44-32
ECLASS 9.1	27-14-44-90	ECLASS 10.0	27-14-44-32
ECLASS 11.0	27-14-44-32	ECLASS 12.0	27-14-08-07

Umweltanforderungen

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Zulassungen

ROHS	Konform
------	---------

Downloads

Engineering-Daten	WSCAD
Kataloge	Catalogues in PDF-format
Broschüren	

EA-RING MS/M 63

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zeichnungen