


# Prüfspitzen

## Prüfspitze SPP4-S/F

Nadelförmige Edelstahlspitze, die unter leichtem Druck einfedert. Speziell geeignet für empfindliche gedruckte Schaltun-

gen. Prüfspitze mit zweiseitig abgeflachtem Griffschutzkragen. Starre Ø 4 mm-Buchse im Griffteil, geeignet zur Aufnahme federn-

der Ø 4 mm-Stecker mit starrer Isolierhülse. Lieferung mit Schutzkappe.




Bestell-Nr.	Typ	Bemessungsspannung/-strom		*Standardfarben
24.0238-*	SPP4-S/F	1000 V, CAT II/1 A	CE	21 22

## Prüfspitze PP-115/4

Ø 4 mm, mit federnder MULTILAM. Der abgeflachte Griffschutzkragen verhindert ein Abrollen von schrägen Flächen und ermög-

licht es, die Prüfspitzen eng nebeneinander zu stecken. Starre Ø 4 mm-Buchse im Isolierkörper, geeignet zur Aufnahme federn-

der Ø 4 mm-Stecker mit starrer Isolierhülse. Lieferung mit Schutzkappe.



Bestell-Nr.	Typ	Bemessungsspannung/-strom		*Standardfarben
66.9112-*	PP-115/4	1000 V, CAT II/32 A	CE c UL US	21 22 23 24



Optionale Farben 25

Weitere Informationen, Seite 6