



# DATENBLATT

## RJ45 Patchkabel Cat.6A S/FTP LSZH Draka UC900 TM21 rot 50m



### Beschreibung

RJ45 Patchkabel Cat.6A S/FTP LSZH Draka UC900 TM21

Das Cat.6A (TIA) Patchkabel erfüllt die Anforderungen für 10Gbit Ethernet und hat vergoldete Kontakte.

Technische Produkteigenschaften

- Cat.6A (TIA)
- S/FTP Kabel mit AWG27/7
- Mantelmaterial aus halogenfreiem LSZH
- Brandschutz: flammwidrig, halogenfrei, raucharm
- Steckverbindung: RJ45 auf RJ45
- Mit Rasthebelschutz

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 27-02-2024 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.



# DATENBLATT

## RJ45 Patchkabel Cat.6A S/FTP LSZH Draka UC900 TM21 rot 50m

- Besitzt vergoldete Kontakte

Der Mantel des geschirmten Patchkabels besteht aus halogenfreiem LSZH Material. Darüber hinaus bietet das Kabel die Option zur Stromversorgung durch PoE nach IEEE802.3af, PoE+ nach IEEE802.3at und 4PPoE nach IEEE802.3bt.

Die Belegung der roten TM21-Stecker erfolgt nach TIA/EIA 568B und ist 1:1.

Das LAN Kabel verfügt über ein Leitermaterial aus Kupfer und eignet sich optimal für Applikationen in der strukturierten Gebäudeverkabelung, Industrial Ethernet und in Rechenzentren. Der Frequenzbereich ist 500 MHz.

| Allgemeine Daten            |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| Geeignet für Schutzart (IP) | IP20                |
| Kabeltyp                    | S/FTP               |
| Pinbelegung                 | 1:1                 |
| Rasthebelschutz             | Ja                  |
| Steckertyp                  | TM21 rot            |
| Ausführung flammwidrig      | Ja                  |
| Ausführung                  | Geschirmt           |
| Mantelmaterial              | LSZH                |
| Knickschutztülle            | aufgesteckt         |
| Kontakte                    | Vergoldet           |
| Belegung                    | nach TIA/EIA 568B   |
| Einsatzgebiet               | Industrial Ethernet |
| Farbe der Knickschutztülle  | rot                 |
| Mantel-Farbe                | rot                 |
| Strombelastbarkeit          | max. 1 A            |
| Halogenfrei                 | Ja                  |
| Kategorie                   | 6A (TIA)            |

| Mechanische Eigenschaften |                        |
|---------------------------|------------------------|
| Schirmkontaktierung       | 360° Schirmbefestigung |
| Biegeradius               | >25 mm                 |
| Steckzyklen               | ≥750                   |

### Kabelaufbau

|                               |           |
|-------------------------------|-----------|
| Rohkabel                      | Cat.7     |
| Steckverbindertyp Anschluss 2 | RJ45 8(8) |
| AWG-Querschnitt               | 27/7      |

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 27-02-2024 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.



# DATENBLATT

## RJ45 Patchkabel Cat.6A S/FTP LSZH Draka UC900 TM21 rot 50m

|                               |           |
|-------------------------------|-----------|
| Steckverbindertyp Anschluss 1 | RJ45 8(8) |
| Gesamtabschirmung             | ca. 45 %  |
| Leitermaterial                | Kupfer    |
| Kabelkonstruktion             | 4x2       |

### Kabelmantel

|                               |                 |
|-------------------------------|-----------------|
| Ölbeständig nach EN 60811-404 | Nein            |
| Halogen frei                  | nach IEC60754-2 |
| Flammwidrig                   | nach IEC60332-1 |
| Euroklasse                    | Eca             |
| Außendurchmesser des Kabels   | 5,9 mm          |
| Raucharm                      | nach IEC61034   |

### Umgebungsbedingungen

|                                  |             |
|----------------------------------|-------------|
| Temperaturbereich (Installation) | 0 - 50 °C   |
| Temperaturbereich (Betrieb)      | -20 - 60 °C |

### Elektrische Eigenschaften

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Leiterwiderstand DC          | 170 Ω/km                                    |
| Widerstandsunsymmetrie       | < 3 %                                       |
| Schleifenwiderstand          | < 340 Ω/km                                  |
| Isolationswiderstand         | > 2000 MΩ                                   |
| Prüfspannung                 | 1000 (V DC, 1min) Ader/Ader und Ader/Schirm |
| POE Klasse                   | PoE+ nach IEEE802.3at                       |
| NVP-Wert                     | 79 %  |
| Betriebs-/Bemessungsspannung | max. 50 V DC                                |
| Impedanz                     | 100 ±25 Ω                                   |

### Übertragungstechnische Eigenschaften

|             |        |
|-------------|--------|
| Übertragung | 10Gbit |
| Bandbreite  | 500MHz |

### Normen, Zulassungen, Zertifizierungen

|                               |          |
|-------------------------------|----------|
| Harmonisierte Norm            | EN 50575 |
| Ölbeständig nach EN 60811-2-1 | Nein     |

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 27-02-2024 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.



# DATENBLATT

## RJ45 Patchkabel Cat.6A S/FTP LSZH Draka UC900 TM21 rot 50m

Steckverbinder

IEC 60603-7-51

### Verfügbare Varianten

| ArtNr.     | Bezeichnung  | Länge  | Längentoleranz |
|------------|--|--------|----------------|
| K8052.0,25 | RJ45 Patchkabel Cat.6A S/FTP LSZH Draka UC900 TM21 rot 0,25m | 0,25 m | ±5 %           |
| K8052.0,50 | RJ45 Patchkabel Cat.6A S/FTP LSZH Draka UC900 TM21 rot 0,5m  | 0,5 m  | ±5 %           |
| K8052.1    | RJ45 Patchkabel Cat.6A S/FTP LSZH Draka UC900 TM21 rot 1m    | 1,0 m  | ±5 %           |
| K8052.1,5  | RJ45 Patchkabel Cat.6A S/FTP LSZH Draka UC900 TM21 rot 1,5m  | 1,5 m  | ±5 %           |
| K8052.2    | RJ45 Patchkabel Cat.6A S/FTP LSZH Draka UC900 TM21 rot 2m    | 2,0 m  | ±5 %           |
| K8052.3    | RJ45 Patchkabel Cat.6A S/FTP LSZH Draka UC900 TM21 rot 3m    | 3,0 m  | ±5 %           |
| K8052.5    | RJ45 Patchkabel Cat.6A S/FTP LSZH Draka UC900 TM21 rot 5m    | 5,0 m  | ±5 %           |
| K8052.7,5  | RJ45 Patchkabel Cat.6A S/FTP LSZH Draka UC900 TM21 rot 7,5m  | 7,5 m  | ±5 %           |
| K8052.10   | RJ45 Patchkabel Cat.6A S/FTP LSZH Draka UC900 TM21 rot 10m   | 10,0 m | ±5 %           |
| K8052.15   | RJ45 Patchkabel Cat.6A S/FTP LSZH Draka UC900 TM21 rot 15m   | 15,0 m | ±5 %           |
| K8052.20   | RJ45 Patchkabel Cat.6A S/FTP LSZH Draka UC900 TM21 rot 20m   | 20,0 m | ±5 %           |
| K8052.25   | RJ45 Patchkabel Cat.6A S/FTP LSZH Draka UC900 TM21 rot 25m   | 25,0 m | ±5 %           |
| K8052.30   | RJ45 Patchkabel Cat.6A S/FTP LSZH Draka UC900 TM21 rot 30m   | 30,0 m | ±5 %           |
| K8052.40   | RJ45 Patchkabel Cat.6A S/FTP LSZH Draka UC900 TM21 rot 40m   | 40,0 m | ±5 %           |
| K8052.50   | RJ45 Patchkabel Cat.6A S/FTP LSZH Draka UC900 TM21 rot 50m   | 50,0 m | ±5 %           |

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 27-02-2024 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.

