

67 ME 040-508

Steckbare Anschlussklemmen auf Stiftleisten, Raster 5,08 mm







Stiftleiste, mit Seitenwänden, stehende Ausführung

---

Approbationen:  

---

67 ME 040-508



\*a Leiterplattenlayout

**Umgebungsbedingungen**

Temperaturbereich -40 °C/+105 °C

**Werkstoffe**

Kontaktträger PA, V-0 nach UL94  
Kontaktstift CuZn, verzinkt

**Elektrische Daten (bei  $T_v$  20 °C)**

Bemessungsstrom 16 A  
Bemessungsspannung 300 V AC  
Bemessungsstoßspannung  $\geq$  2 kV  
Isolationswiderstand  $>$  5 G $\Omega$

**Zugehörige Produkte**

Gegenstücke  
 ☞ 6770                      ☞ MC 100-508                      ☞ MC 200-508  
 ☞ MC 310-508

67 ME 040-508

Bestellbezeichnung	Polzahl	VE (Stück)	MDQ (Stück)	Abmessungen A (mm)
ME 040-508 02	2	500	1000	11,76
ME 040-508 03	3	500	1000	16,84
ME 040-508 04	4	500	1000	21,92
ME 040-508 05	5	400	1000	27,00
ME 040-508 06	6	300	1000	32,08
ME 040-508 08	8	200	1000	42,24

**Verpackung:**

lose im Kunststoffbeutel