



LED-Einbaustrahler

Artikel-Nr. 12644643

LED-Einbaustrahler, titan matt, quadratisch. Ausgeführt in kompakter Bauform für werkzeuglose Schnellmontage zum Decken-einbauAusführung: Plug&Play, Montageart: Einbaumontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Aluminium, Schutzart: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) III, Leistung: 6W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1.0 Stk, Farbtemperatur: von 3000 K bis 1800 K, Lichtfarbe: weiß, Abstrahlwinkel: 38°, Verstellbarkeit: schwenkbar, ohne Betriebsgerät, Art der Dimmung: sonstige . Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.

Artikel-Nr.	12644643		
Stand:	19.07.2021 20:42		
Lichtfarbe	3000 - 1800 K	Einbaudurchmesser	68 mm
Farbe	titan	Strom	350 mA
Abstrahlwinkel	38 °	Schutzart	IP20
Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen	1 Stk	Schutzklasse	III
Material	Aluminium	Sprengring	ohne Sprengring
Ausführung	Plug&Play	Verstellbarkeit	schwenkbar
Leistung	6 W	Länge	82 mm
Leuchtmittel	LED	Breite	82 mm
Farbwiedergabe	CRI > 80	Schwenkwinkel	20 °
Ansteuerung	sonstige	Schaltungsart	Reihenschaltung