BS-ROLLEN

Lenkrolle mit Feststeller

BS ROLLEN

Traglast 50 kg, Mit TPE-Bereifung, Durchmesser x Breite 50 x 20 mm, Nabe mit Gleitlager, Doppelstopp, Felge aus Kunststoff, Befestigung mit Rückenloch, Ø 10,2 mm

VE 2 Stück

Artikelnummer: 526428



BS-ROLLEN Spurlose Apparaterolle

Lenkrolle mit Feststeller

Lenkrolle mit Feststeller

- Traglast 50 kg
- Mit TPE-Bereifung
- Spurlos
- Durchmesser x Breite 50 x 20 mm
- Naben Länge x Ø 22 x 6 mm
- Nabe mit Gleitlager
- Doppelstopp
- Felge aus Kunststoff
- Felge ohne Fadenschutz
- Gehäuse aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
- Befestigung mit Rückenloch, Ø 10,2 mm
- Schwenklager mit Kugellager

Technische Details				
Fördertechnik	Rollen	Material Gehäuse	Stahl	
Rollentyp	Apparaterolle	Schwenklager	Kugellager	
Bauform	Lenkrolle	Feststeller	Doppelstopp	
Traglast	50 kg	Fadenschutz	nein	

Bereifun	g TPE	Gesamthöhe	73 mm
Rad-	Ø 50 mm	Länge Nabe	22 mm
Material Felg	e Kunststoff	Nabenbohrung	6 mm
Radlage	er Gleitlager	Radbreite	20 mm
Befestigungseleme	nt Rückenloch	Ausladung	26 mm
elektrisch leiten	d nein	Lauffläche Eigenschaft	Spurlos
Rückenloc	h 10,2 mm	Oberfläche Gehäuse	verzinkt

Dazu po	asst auch	
400701		Rechteckbehälter, Höhe x Breite x Tiefe 670 x 660 x 432 mm, Inhalt 135 l, Aus Polyethylen in grau, Wände geschlossen, Boden geschlossen, Unterbau Rollen
438985	1	Lenkrolle, Traglast 175 kg, Mit Kunststoff-Bereifung, Durchmesser x Breite 125 x 35 mm, Nabe mit Rollenlager, Felge aus Kunststoff, Befestigung mit Platte, Länge x Breite 105 x 80 mm
763068		Euronorm-Stapelbehälter, Höhe x Länge x Breite 170 x 600 x 400 mm, Inhalt 33 I, Aus Polypropylen in grau, Wände durchbrochen, Boden durchbrochen