

BS-ROLLEN

Lenkrolle mit Feststeller

BS ROLLEN

Traglast 50 kg, Mit TPE-Bereifung,
Durchmesser x Breite 50 x 20 mm,
Nabe mit Gleitlager, Doppelstopp,
Felge aus Kunststoff, Befestigung mit
Rückenloch, Ø 10,2 mm

VE 2 Stück

Artikelnummer: 526428



BS-ROLLEN Spurlose Apparaterolle

Lenkrolle mit Feststeller

Lenkrolle mit Feststeller




- Traglast 50 kg
- Mit TPE-Bereifung
- Spurlos
- Durchmesser x Breite 50 x 20 mm
- Naben Länge x Ø 22 x 6 mm
- Nabe mit Gleitlager
- Doppelstopp
- Felge aus Kunststoff
- Felge ohne Fadenschutz
- Gehäuse aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
- Befestigung mit Rückenloch, Ø 10,2 mm
- Schwenklager mit Kugellager

Technische Details

Fördertechnik	Rollen	Material Gehäuse	Stahl
Rollentyp	Apparaterolle	Schwenklager	Kugellager
Bauform	Lenkrolle	Feststeller	Doppelstopp
Traglast	50 kg	Fadenschutz	nein

Bereifung	TPE	Gesamthöhe	73 mm
Rad-Ø	50 mm	Nabenlänge	22 mm
Material Felge	Kunststoff	Nabenbohrung	6 mm
Radlager	Gleitlager	Radbreite	20 mm
Befestigungselement	Rückenloch	Ausladung	26 mm
elektrisch leitend	nein	Lauffläche Eigenschaft	Spurlos
Rückenloch	10,2 mm	Oberfläche Gehäuse	verzinkt

Dazu passt auch ...

400701		Rechteckbehälter, Höhe x Breite x Tiefe 670 x 660 x 432 mm, Inhalt 135 l, Aus Polyethylen in grau, Wände geschlossen, Boden geschlossen, Unterbau Rollen
438985		Lenkrolle, Traglast 175 kg, Mit Kunststoff-Bereifung, Durchmesser x Breite 125 x 35 mm, Nabe mit Rollenlager, Felge aus Kunststoff, Befestigung mit Platte, Länge x Breite 105 x 80 mm
763068		Euronorm-Stapelbehälter, Höhe x Länge x Breite 170 x 600 x 400 mm, Inhalt 33 l, Aus Polypropylen in grau, Wände durchbrochen, Boden durchbrochen