


Jetzt optional erhältlich:

Autom. Rücklaufbremse


SLOW MOTION

| Art. Nr. 42160


Als besonderen Beitrag zum Arbeitsschutz stellt ELMAG jetzt das neue „Slow-Motion-System“ vor, das Schläuche oder Kabel langsam und nicht ruckartig aufrollt. Denn der schonende Aufrollvorgang gestattet eine schrittweise Wiederaufwicklung, falls entweder der Schlauch oder das Kabel versehentlich aus den Händen gleiten sollte. Einfach genial: „Slow Motion“ ist eine Idee von ELMAG, ein optionales System, das für den Gebrauch mit den meisten unserer Aufroller ausgelegt ist (siehe Tabelle unten). Einfache Selbstmontage möglich!



SLOW MOTION
montiert



Made
in
Italy



Made
in
Italy



Autom. Schlauchaufroller ROLL AIR PROFI 15 | MAJOR 15

- > Geschlossenes Kunststoffgehäuse
- > Robust und schlagfest
- > Schwenkbares Gehäuse auf stabiler Wand-/Deckenaufhängung aus Stahl
- > Starke Rücklauffedern aus Spezialstahl
- > Hochwertige PU-Schläuche für Druckluft bis 15 bar
- > Abschaltbare Blockiervorrichtung
- > Inkl. Kupplung und Stecknippel

Autom. Schlauchaufroller ROLL AIR MEGA 20 | MEGA 16

- > Ausführung wie Mod. PROFI 15 / MAJOR 15, jedoch
- > Mehr Schlauchlänge bzw. größere Schlauchdimension
- > Große Durchflussleistung für Verbraucher wie Schlagschrauber, etc.

Autom. Schlauchaufroller INDUSTRIE ROLL AIR OPEN 18/15 bzw. OPEN 15 HD

- > Besonders robuste, offene Bauweise
- > Große Schlauchdimensionen für eine hohe Durchsatzleistung
- > Abriebfester Gummischlauch mit hoher Flexibilität
- > Arbeitsdruck bis max. 20 bar
- > Wand- und Deckenmontage möglich
- > Modell HD INDUSTRIE OPEN 15 für Heißwasser 150 °C und Hochdruck bis 200 bar

Modell	Schlauchqualität	Schlauchdimension Ø lxA mm	Schlauchlänge m	Zuleitung m	bar max.	Option SLOW MOTION	Blockiervorrichtung abschaltbar	Abmessungen cm				EAN 90 04853
								l	b	h	kg	Bestellnummer
ROLL AIR PROFI 15	PU	8x12	15	2	15	ja	ja	45	20	36	5,5	42166 2
ROLL AIR MAJOR 15	PU	10x15	15	2	15	ja	ja	45	20	36	5,9	42167 9
ROLL AIR MEGA 20	PU	10x15	20	2	15	nein	ja	53	21	43	8,3	42193 8
ROLL AIR MEGA 16	PU	12x18	16	2	15	nein	ja	53	21	43	8,5	42194 5
AIR INDUSTRIE OPEN 18	GI	10x15	18	-	20	nein	nein	53	22	48	13,5	42185 3
AIR INDUSTRIE OPEN 15	GI	13x19	15	-	20	nein	nein	53	22	48	14,5	42191 4
HD INDUSTRIE OPEN 15	HD	3/8"	15	-	200 bar 150°C	nein	nein	53	22	48	16,5	42192 1