

Synergy 21 LED Fernbedienung Smart Panel dual white (CCT) 4-Zonen *Milight/Miboxer*



Entdecken Sie die innovative Steuerung Ihrer Beleuchtung mit dem **4-Zone CCT Adjust Smart Panel Remote Controller**. Dieses moderne Steuergerät ermöglicht Ihnen eine präzise Anpassung der Farbtemperatur in bis zu vier separaten Zonen, um Ihre Beleuchtung optimal an Ihre Bedürfnisse anzupassen.

Mit einer **Betriebsspannung von AC90-110V oder AC180-240V** bietet der Controller eine flexible Lösung für verschiedene elektrische Installationen. Die **Übertragungsfrequenz von 2400-2483.5MHz** garantiert eine stabile und störungsfreie Verbindung, während die **GFSK-Modulation** für eine zuverlässige Signalübertragung sorgt.

Die **Sendeleistung von 6dBm** ermöglicht eine **Kontrolldistanz von bis zu 30 Metern**, sodass Sie Ihre Beleuchtung bequem aus der Ferne steuern können. Das elegante **Panel mit den Abmessungen 86*86mm** fügt sich nahtlos in Ihre Wandmontage ein und bietet ein modernes Design, das jede Raumgestaltung ergänzt.

Mit dem **4-Zone CCT Adjust Smart Panel Remote Controller** haben Sie die volle Kontrolle über die Farbtemperatur Ihrer Beleuchtung und schaffen so eine individuelle Atmosphäre in jedem Raum. Ideal für alle, die Wert auf präzise und benutzerfreundliche Lichtsteuerung legen.

Product Name: 4-Zone CCT Adjust Smart Panel

Remote Controller

Model No.: T2

Working Temperature: -20 -60°

Voltage: AC90~110V or AC180~240V

Transmission Frequency: 2400-2483.5MHz

Modulation Method: GFSK


Transmitting Power: 6dBm

Control Distance: 30m
Panel Size: 86*86mm

Merkmale

Merkmal	Wert
Gewicht:	0.2 Kg
Garantie:	24.00 Monate

Weitere Bilder



4-zone individually control

Each zone control countless lamps or controllers




2.4GHz wireless transmitting

Adopt 2.4GHz technology, 30m control distance

Compatible 4-zone Dual White series

Control all Mi-Light 4-zone Dual White LED bulbs, 4-zone Dual White LED controllers



60S Delay OFF

Touch "60S", light will be off automatically after 60 seconds

Color temperature adjust randomly

Warm white 2700K-Cool white 6500K




1-100% Brightness dimming

Dimming(1%-100%) the light randomly


Sensitive touching

High precision Capacitive touch screen IC, Touch Screen is very stable



High-end tempered glass panel

Scratching and crushing resistance



COMPATIBLE REMOTE SHEET

Product	Compatible Remote



Zubehör

Art.-Nr.	Name
----------	------