

**Artikelnummer:** 125482

**Kurzbeschreibung:** Hoekbeschermprofiel type A, 1 m/stuk, langdurig lichtgevend

**Langbeschreibung:** Hoekbeschermprofiel type A, 1-m-stuk:

[ul]<li> de flexibele profielen van zacht recycleerbare polyurethaan-schuim waarschuwen door hun geel-zwarte signaalmarkering voor gevaren bij randen, uitstekende voorwerpen en hindernissen</li><li> tegelijkertijd vangen ze harde stoten op en voorkomen zo ook stootletsel en beperken botsingchade. Ze worden gebruikt op transportwegen binnen het bedrijf, aan machines en voertuigen of aan wanden en doorgangen binnens- en buitenshuis </li><li> door een bijzonder vervaardigingsproceda'© is de signaalmarkering beschermd tegen kleurvervaging</li><li> voor de individuele montage leverbaar in stukken van 1 m,rollen van 5 meter of per strekkende meter</li><li> voor alle rechte hoeken, zelfklevend, met sterk klevende hechtstroken</li>[ul]zeer sterk klevend, licht- en verouderingsbestendig, gemodificeerd acrylaatlijm (kleefkracht 21 N/25 mm)[ul]<li><b>van CFK-vrij polyurethaan-schuim</b></li><li><b>temperatuurbestendig van -40 -°C tot +100 -°C</b></li><li><b>voor binnen- en buitengebruik</b></li><li><b>brandveilig conform DIN EN 13501-1 Klasse E</b>[ul]<b>type</b>: rond l 40 x d 25 mm

