

Artikelnummer: 308585

Kurzbeschreibung: Stoelwagen met luchtbanden

Langbeschrijving: Stoelwagen met luchtbanden: Stalen buis (a^r 26,9 x 1,75 mm). Blad van plaatstaal (t = 4 mm). Roosterhoogte (50/50/4 mm). Handgrepen met veiligheidsbeugel. Poedercoating in gentiaanblauw (RAL 5010). De houder voor de stoeltransportwagen kan in enkele seconden door middel van een schroefverbinding worden gemonteerd en gedemonteerd of traploos in hoogte worden versteld. [ul] Op aanvraag ook met niet-geplateerde banden) Emmerbreedte: 300 mm Bladdiepte: 225 mm Buitenafmeting: B 530 x D 820 mm Totale hoogte: 1300 mm Greephoogte: 1140 mm Draagvermogen: 250 kg Wiel a^r: 260 x 85 mm Eigen gewicht: 15 kg[ul]

