

Artikelnummer: 73729

Kurzbeschreibung: Vatenlifter L/M, Uitloophoogte: 1300 mm

Langbeschreibung: Liftomat L: Voor gedoseerd legen van het vat, draaibereik tot 270-° voor 200-liter metalen en kunststof vaten als drumvaten, spanring dekselvaten, kunststof dekselvaten, L-ring-vaten en dergelijke 2 zwenkwielen (a~ 175 mm) met vastzetter en 2 bokwielen (a~ 200 mm) van massief rubber de spansluiting aan de voorkant en de spindelhouder bovenaan zorgen voor een veilige vatopname met handslinger of eindeloze ketting aan zelfremmend wormdrijfwerk draagvermogen: 350 kg kleur: oranje gelakt Type L/M hydraulische uitvoering met handpomp per heffing 18 mm Type L/E elektrohydraulische uitvoering compleet met onderhoudsvrije accu 12 V/88 Ah en laadapparaat voor netspanning van 230-V

