

KO17

KO17 4clean Fettlöser Kraftreiniger



pH-Wert:
■ 13

Dosierung:
0,1-2l/10l

Gisbau Code:
GU40



- zur Lösung starker öl-/fetthaltiger Verschmutzungen
- schäumbar
- für Lebensmittelbetriebe geeignet
- greift Edelstahl nicht an
- NTA frei



- GB** Degreaser
- FR** Dégraissant
- IT** Grasso solvente
- PL** Rozpuszczalnik Grease
- RU** Смазка растворителя
- TR** Gres çözücü

Beschreibung:

- Leistungsstarker alkalischer Kraftreiniger zur Entfernung starker öl- und fetthaltiger Verschmutzungen in lebensmittelverarbeitenden Betrieben.
- Zur Reinigung von lösungsmittel-/alkalibeständigen Böden, (z.B. Küchen-, Werkstatt-, Produktions- und Steinböden) mit HD-Geräten.
- Nicht geeignet für Linoleumböden.

Dosierung:

- 0,1-2l auf 10l Wasser verdünnen.
- Bei Erstreinigung grundsätzlich Vorversuch an unauffälliger Stelle durchführen!

Artikel-Nr.	Gebinde	VPE	VPE/PA
10568	1l Flasche	12 x 1l	2 x 30
10214	10l Kanister	10l	60

Dies ist ein gewerbliches Produkt. Die Angaben der Produktinformation stellen zum Tag der Drucklegung unseren aktuellen Wissensstand dar, den wir sorgfältig geprüft haben. Aufgrund vielfältiger Oberflächen sind diese Produktinformation und die Verarbeitungshinweise unverbindlich. Im Zweifel ist an einer unauffälligen Stelle ein Vorversuch durchzuführen. Es gelten unsere bekannten AGBs. Für die Einhaltung aller gesetzlichen Vorschriften haftet jeder Verarbeiter unserer Produkte selbst.

PRODUKTINFORMATION (2/2)

GEFAHR



UN1719

Einstufung und Kennzeichnung

Inhaltsstoffe gemäß EG-Detergenzienverordnung 648/2004: <5% nichtionische Tenside, <5% anionische Tenside, <5% Phosphate.

Weitere Inhaltsstoffe: Alkalien, Natriumhydroxid, Farb- und Duftstoffe, Limonene.

Einstufung und Kennzeichnung:

Das Produkt ist kennzeichnungspflichtig gemäß Verordnung (EG) 1272/2008.

Gefahrenhinweise:

EUH208: Enthält d-limonene. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

H314: Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.

Sicherheitshinweise:

P102: Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

P260: Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.

P280: Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.

P301+330+331: BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.

P303+361+353: BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.

P305+351+338: BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.

P310: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/Ersthelfer anrufen.

P405: Unter Verschluss aufbewahren.

P501: Inhalt/Behälter gemäß lokalen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften der Entsorgung zuführen.

Umweltinfo:

Die biologische Abbaubarkeit der Tenside entspricht den gesetzlichen Anforderungen (leicht abbaubar).

Sicherheitsdatenblatt für berufsmäßige Anwender auf Anfrage erhältlich.

Stand: 20.03.2017