



Beschrijving:

Doorvoerkransen met afsluitfunctie R 3/4", natuurkleuren, aan beide zijden schroefdraad voor het aansluiten op houders

- uit breukvast en levensmiddelenbestendig polyethyleen (HD-PE)
- zeer goede chemische bestendigheid tegen zuren, logen en verdere chemicaliën
- bestand tegen maximaal 1,5 bar
- temperatuurbestendig: -20 °C tot +70 °C
- niet verlucht
- met blauwe O-ring uit LDPE
- met (buis)schroefdraad buiten-Ø d1 = d4 = R 3/4"
- l1 = 94 mm / l2 = l3 = 17 mm
- h1 = 76 mm
- Sleutelwijdte sw = 27 mm

Informatie:

Artikel

Artikelnummer	523200
GTIN	4007228523201
Douanetarief	39174000
Verpakkingseenheid (PU)	5

Kleur	natuurlijk
Gewicht (kg)	0,06

Buitenverpakking

Inhoud in stukken	5
D x B x H (mm)	515 x 297 x 314

Brutogewicht VE kg	0,3
--------------------	------------

Pallet

Aantal kartonnen	36
Aantal lagen	6
D x B x H (m)	1,2 x 0,8 x 2,034

Kartonnen dozen per laag	6
Gewicht (kg)	236,0